


K50LGRYW4PQ

Wskaźniki LED – wskaźnik ostrzegawczy




Dane techniczne

Typ	K50LGRYW4PQ
Nr kat.	3085385
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	zielony czerwony żółty biały
Trwałość diody LED (L70)	50000 h
Możliwość ściemnienia	nie
Cechy koloru 1	Zielony, Akcesoria
Cechy koloru 2	Czerwony
Cechy koloru 3	Żółty
Cechy koloru 4	Biały
Cechy szczególne	Do mycia
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania	18...30 V DC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 40 mA
Maks. pobór prądu na kolor	50 mA
Funkcja wyjścia	Styk NO, Bezpotencjałowe
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 250 ms
Dane mechaniczne	
kaskadowe	nie
Wykonanie	Półkula, K50L
Wymiary	Ø 50 x 69 x 69 mm

Cechy charakterystyczne

- Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M30 x 1,5
- Stopień ochrony IP67/IP69K
- Wykonanie wielokolorowe: Zielony (COL 1) / czerwony (COL 2) / żółty (COL 3) / biały (COL 4)
- Złącze męskie M12x1
- Napięcie zasilania 18...30 VDC
- Wykonanie wielofunkcyjne

Schemat podłączenia




Dane techniczne

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6 _A Czarny
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącza, M12 × 1, PVC
Liczba żył przewodu	5
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Klasa ochrony	IP67 IP69
Testy/aprobaty	
MTTF	249 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certyfikaty	CE, UL w wykazie

Pin 4 (czarny)	Pin 1 (brąz.)	Pin 2 (biały)	Pin 5 (szary)	Funkcja
X				zielony ciągły
X		X		zielony migający
	X			czerwony stały
X	X			czerwony migający
		X		żółty stały
	X	X		żółty migający
			X	niebieski stały
	X		X	niebieski migający
X			X	zielony i czerwony naprzemiennie
		X	X	czerwony i niebieski naprzemiennie
X		X	X	zielony i żółty naprzemiennie
X	X		X	zielony i niebieski naprzemiennie
	X	X	X	czerwony i żółty naprzemiennie
X	X	X		żółty i niebieski naprzemiennie
X	X	X	X	zielony, czerwony, żółty i niebieski na- przemiennie


Akcesoria

SMB30A3032723




Uchwyt montażowy, prostokątny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm

SMB30SC3052521



Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com