


# K80L4GRYB1PQ


## Wskaźniki LED – Wskaźnik ostrzegawczy



### Cechy charakterystyczne

- Złącze męskie M12 x 1, 5-pinowe
- Płaski wskaźnik segmentowy
- Podział poziomy
- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / czerwony (COL 2) / żółty (COL 3) / niebieski (COL 4)
- Napięcie zasilania 18...30 VDC
- Stopień ochrony IP67

### Schemat podłączenia



### Dane techniczne


|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Typ                                | K80L4GRYB1PQ                                   |
| Nr kat.                            | 3077883                                        |
| <b>Dane sygnału i wyświetlacza</b> |                                                |
| Cel                                | Wskaźnik świetlny LED                          |
| Funkcja                            | oświetlenie strefowe                           |
| Rodzaj światła                     | zielony<br>czerwony<br>żółty<br>niebieski      |
| Możliwość ściemnienia              | nie                                            |
| Cechy koloru 1                     | Zielony, Akcesoria                             |
| Cechy koloru 2                     | Czerwony                                       |
| Cechy koloru 3                     | Żółty                                          |
| Cechy koloru 4                     | Niebieski                                      |
| <b>Dane elektryczne</b>            |                                                |
| Napięcie zasilania                 | 18...30 V DC                                   |
| Maks. pobór prądu na kolor         | 90 mA                                          |
| Typ wejścia                        | PNP                                            |
| Typowy czas odpowiedzi             | < 250 ms                                       |
| <b>Dane mechaniczne</b>            |                                                |
| kaskadowe                          | nie                                            |
| Wykonanie                          | Prostopadłościenny, K80L                       |
| Wymiary                            | 107.6 x 80.9 x 41.7 mm                         |
| Materiał obudowy                   | Tworzywo sztuczne, PC, Kat6 <sub>A</sub> Żółte |
| Window material                    | akryl, rozproszone                             |
| Połączenie elektryczne             | Złącza, M12 x 1, PVC                           |
| Liczba żył przewodu                | 5                                              |

Dane techniczne

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Temperatura pracy | -40...+50 °C |
| Klasa ochrony     | IP67         |
| Testy/aprobaty    |              |
| Certyfikaty       | CE           |


Akcesoria

SMBDX80DIN3077161



Panel montażowy do instalacji na szynie DIN, przeznaczone dla obudów CP80, DX80, K80,Q80, temperatura pracy -20...90°C

Akcesoria

| Rysunek wymiarowy                                                                   | Typ           | Nr kat. |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | RKC4.5T-2/TEL | 6625016 | Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |
|  | WKC4.5T-2/TEL | 6625028 | Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |