


K90FDLGYRPQ

Wskaźniki LED – Beacon




Dane techniczne

Typ	K90FDLGYRPQ
Nr kat.	3094831
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	zielony żółty czerwony
Trwałość diody LED (L70)	50000 h
Możliwość ściemnienia	nie
Cechy koloru 1	Zielony, Stałe włączone, 175 lm
Cechy koloru 2	Żółty, 43 lm
Cechy koloru 3	Czerwony, 83 lm
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania	12...30 V DC
Maks. pobór prądu na kolor	475 mA
Input power	5.7 W
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 75 ms
Dane mechaniczne	
kaskadowe	nie
Wykonanie	Element aktywujący, K90FDL
Wymiary	Ø 90 x 42 x 42 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC
Window material	Poliwęglan, przezroczysty
Połączenie elektryczne	Złącza, M12 x 1, PVC
Liczba żył przewodu	5

Cechy charakterystyczne

- Wskaźnik LED do pracy w jasnym świetle dziennym
- Stopień ochrony IP67
- Gwint M30 x 1,5
- Męskie złącze M12 x 1, 5-pinowe
- Kolory: zielony (COL 1) / żółty (COL 2) / czerwony (COL 3)
- Tryb migania (1,6 Hz) wybierany za pośrednictwem wejścia funkcji
- Napięcie zasilania: 12...30 VDC
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Wejścia: PNP

Schemat podłączenia



Zasada działania

Wskaźnik LED nadaje się do zastosowań przemysłowych dzięki swojej wytrzymałej konstrukcji i wykonaniu o stopniu ochrony IP67. Wskaźnik LED świeci, gdy na wejście jest podawany sygnał. W danej chwili świeci się tylko jeden kolor. Kolory o wyższej liczbie mają znaczenie nadrzędne w stosunku do kolorów o niższej liczbie. Na przykład COL 3 zastępuje COL 1 i COL 2. Jeżeli wejście funkcji jest podłączone do napięcia zasilania, funkcja przechodzi z trybu świecenia światłem ciągłym do trybu błyskania.

Dane techniczne

Temperatura pracy	-40...+50 °C
Klasa ochrony	IP67
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com