


K30LRGX8PQ8


Wskaźniki LED – Wskaźnik ostrzegawczy



Cechy charakterystyczne

- Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Do bezpośredniego podłączenia z kurtynami EZ-Screen
- Męskie złącze M12 x 1, 8-pinowe
- Gwint M22x1.5
- Stopień ochrony IP67
- Wykonanie wielokolorowe: czerwony (COL 1) / zielony (COL 2)
- Złącze męskie M12x1
- Napięcie zasilania 10...30 VDC

Schemat podłączenia



Dane techniczne

Typ	K30LRGX8PQ8
Nr kat.	3078790
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	czerwony zielony
Możliwość ściemnienia	nie
Cechy koloru 1	Czerwony, Stałe włączony
Cechy koloru 2	Zielony
Cechy szczególne	Do mycia
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania	10...30 V DC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 25 mA
Maks. pobór prądu na kolor	25 mA
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 1 ms
Dane mechaniczne	
kaskadowe	nie
Wykonanie	Półkula, K30L
Wymiary	Ø 30 x 57 x 57 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6 _A , Czarny
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącza, M12 x 1, PVC
Liczba żył przewodu	8
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Wilgotność względna	0...90 %

Dane techniczne

Klasa ochrony	IP67 IP69
Testy/aprobaty	
MTTF	626 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certyfikaty	CE

Akcesoria

SMB22A	3079414
--------	---------

Mounting bracket, stainless steel, for K30L series

