


Zatyczka końcowa M12 RKEV-CC



- M12 x 1 end-cap, stainless steel
- Female
- Oil-resistant
- IP67 acc. to IEC 60529/ EN 60529 and Nema 1,3,4,6P
- Fastening chain, approx. 210 mm

Typ	RKEV-CC
Nr kat.	6604175
Protokół sieciowy	PROFIBUS-PA
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Aplikacja ruchoma	-40°C...+70°C