


**Akcesoria**  
**Element pozycjonujący**  
**Do enkoderów RI-QR20**  
**P1-RI-QR20**



- Element pozycjonujący
- Otwór pod wałek, średnica wew. do 6 mm
- W zestawie akcesoria montażowe dla adaptera wałka

|                                               |                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typ</b>                                    | P1-RI-QR20                                                                |
| Nr kat.                                       | 1593041                                                                   |
| <b>Uwaga dotycząca produktu</b>               | Odporność na wibracje i wstrząsy zależna od sposobu montażu przetwornika. |
| <b>Materiał obudowy</b>                       | Tworzywo sztuczne, PC                                                     |
| <b>Temperatura pracy</b>                      | -40...+85 °C                                                              |
| Zmiany temperaturowe (EN60068-2-14)           | -40... +85 °C; 20 cykli                                                   |
| Odporność na wibracje                         | 55 Hz (1 mm)                                                              |
| Odporność na wibracje (EN 60068-2-6)          | 20 g; 10...3000 Hz; 50 cykli; 3 osie                                      |
| Odporność na uderzenia (EN 60068-2-27)        | 100 g; 11 ms ½ sinusoidy; 3 × każdy; 3 osie                               |
| Odporność na ciągłe uderzenia (EN 60068-2-29) | 40 g; 6 ms, ½ sinusoidy; 4000 × każdy; 3 osie                             |
| Próba w mgie solnej (EN 60068-2-52)           | Stopień 5 (4 cykle testowe)                                               |
| Stopień ochrony                               | IP68<br>IP69K                                                             |