


# CABLE 458-150M

## PROFIBUS Cable – PUR Cable Jacket




### Cechy charakterystyczne



- Materiał otuliny: PUR
- Kolor otuliny: fioletowy
- Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
- Certyfikat UL
- Stopień ochrony: IP67
- Z wolnymi końcami
- Z wolnymi końcami
- Długość kabla: 150 m

### Przekrój poprzeczny przewodu



### Dane techniczne

Typ	CABLE 458-150M
Nr kat.	6604300
Liczba pinów	2
<b>Kabel</b>	
Protokół sieciowy	PROFIBUS-DP, 458
Średnica przewodu	Ø 8.5 mm ±0.30
Długość przewodu	150 m
Otulina przewodu	PUR, Purpurowy
Ekran	Folia aluminiowa, cynowany przewód miedziany
Izolacja żyły	PE
Przekrój przewodu	2 × 0.34 mm <sup>2</sup>
Przewód linkowy, układ	65 × 0.079 mm
Kolory żył	GN, RD
<b>Właściwości elektryczne w temp. +20 °C</b>	
Napięcie nominalne	250 V
Prąd	4 A
DC resistance (loop)	50 Ω/km
Nom. impedance	150 Ω (1MHz)
Nom. capacitance	29.53 pF/m
<b>Właściwości chemiczne i mechaniczne</b>	
Kąt gięcia (montaż stacjonarny)	≥ 5 x Ø
Kąt gięcia (elastyczne zastosowanie)	≥ 15 x Ø
Cykle zagięcia	≥ 10 mln
Naprężenie skręcające	± 180 °/m
Stacjonarna	-40 °C...+80 °C

## Dane techniczne

Aplikacja ruchoma	-40 °C...+60 °C
Temperatura otoczenia podczas pracy z łańcuchem kablowym	-25 °C...+60 °C
<b>Inne cechy</b>	
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych	tak
Bez halogenu	nie
Odporność na działanie promieni ultrafioletowych	tak
Ochrona przed ogniem	tak
Certyfikaty	UL CSA