


# K30LMXXPPB2QP

## Wskaźniki LED – Wskaźnik ostrzegawczy Ze zintegrowanym przyciskiem




### Dane techniczne

|                                    |                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                | K30LMXXPPB2QP                                                               |
| Nr kat.                            | 3025439                                                                     |
| <b>Dane sygnału i wyświetlacza</b> |                                                                             |
| Cel                                | Wskaźnik świetlny LED                                                       |
| Funkcja                            | Oświetlenie punktowe                                                        |
| Rodzaj światła                     | fioletowy                                                                   |
| Trwałość diody LED (L70)           | 50000 h                                                                     |
| Funkcja przełącznika               | Chwilowy                                                                    |
| Możliwość ściemnienia              | nie                                                                         |
| Cechy koloru 1                     | Fioletowy, Stałe włączony                                                   |
| <b>Dane elektryczne</b>            |                                                                             |
| Napięcie zasilania                 | 10...30 V DC                                                                |
| Nominalny prąd zasilania DC        | ≤ 25 mA                                                                     |
| Maks. pobór prądu na kolor         | 40 mA                                                                       |
| Funkcja wyjścia                    | Styk NO, Bezpotencjałowe                                                    |
| Typ wejścia                        | PNP                                                                         |
| Typowy czas odpowiedzi             | < 10 ms                                                                     |
| <b>Dane mechaniczne</b>            |                                                                             |
| kaskadowe                          | nie                                                                         |
| Wykonanie                          | Półkula, K30L                                                               |
| Wymiary                            | Ø 30 x 49.4 x 49.4 mm                                                       |
| Materiał obudowy                   | Tworzywo sztuczne, PC<br>Tworzywo termoplastyczne, Kat6 <sub>A</sub> Czarny |
| Window material                    | Poliwęglan, rozproszone                                                     |
| Połączenie elektryczne             | Przewód ze złączem, M12 x 1, 0.15 m, PVC                                    |

### Cechy charakterystyczne

- Przewód 2 m
- Napięcie zasilania 12...30 VDC
- Wykonanie jednokolorowe: Różowy (COL 1)
- Przycisk zamykający styki bezpotencjałowe między stykami nr 1 (brązowy) i 2 (biały)
- Przewód z męskim złączem M12 x 1
- Napięcie zasilania 10...30 VDC

### Schemat podłączenia




Dane techniczne

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Liczba żył przewodu | 4                                              |
| Temperatura pracy   | -40...+50 °C                                   |
| Klasa ochrony       | IP67                                           |
| Testy/aprobaty      |                                                |
| MTTF                | 626 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C |
| Certyfikaty         | CE                                             |

Akcesoria

|        |         |
|--------|---------|
| SMB22A | 3079414 |
|--------|---------|



Mounting bracket, stainless steel, for K30L series

Akcesoria

| Rysunek wymiarowy | Typ           | Nr kat. |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | RKC4.4T-2/TEL | 6625013 | Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |
|                   | WKC4.4T-2/TEL | 6625025 | Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |