


CL50GXXANQP


Wskaźniki LED – kolumna świetlna



Cechy charakterystyczne

- Kolumna świetlna LED z sygnalizacją dźwiękową
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M30 x 1,5
- Wykonanie jednokolorowe: Zielony (COL 1)
- Przewód z męskim złączem M12 x 1
- Napięcie zasilania 10...30 VDC
- Sygnał dźwiękowy, maks. 92 dB

Schemat podłączenia



Zasada działania

Wielokolorowy wskaźnik wielofunkcyjny z sygnalizacją dźwiękową
Wytrzymała i ekonomiczna kolumna świetlna LED, prosta w montażu
Czytelne dla operatora podświetlane segmenty informujące o stanie systemu. Wyświetlanie do 3 kolorów.
Urządzenie kompaktowe, brak kontrolera
Bez potrzeby składania
Schemat podłączenia przedstawia konfigurację wejścia PNP. Do urządzeń dołączona jest instrukcja ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi połączenia.

Dane techniczne

Typ	CL50GXXANQP
Nr kat.	3010503
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Kolumna świetlna
Rodzaj światła	zielony
Możliwość ściemnienia	nie
Cechy koloru 1	Zielony, Stałe włączone, 72 lm
sygnał dźwiękowy	Ton stały, 92 dB
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania	18...30 V DC
Maks. pobór prądu na kolor	100 mA
Maksymalne bieżące zużycie sygnalizatora dźwiękowego	25 mA
Typ wejścia	minus-schaltend
Typowy czas odpowiedzi	< 10 ms
Dane mechaniczne	
kaskadowe	nie
Wykonanie	Gładki cylinder, CL50
Wymiary	Ø 50 x 145.3 x 145.3 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, ABS/poliwęglan, Kat6 _A Czarny
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Przewód ze złączem, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Liczba żył przewodu	5
Temperatura pracy	-20...+50 °C

Dane techniczne

Wilgotność względna	0...95 %
Klasa ochrony	IP50
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, UL w wykazie