


K50LGXXA120Q


Wskaźniki LED – wskaźnik ostrzegawczy



Cechy charakterystyczne

- Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M30 x 1,5
- Stopień ochrony IP67/IP69K
- Wykonanie jednokolorowe: Zielony (COL 1)
- Złącze męskie M12x1
- Napięcie zasilania 18...30 VDC

Schemat podłączenia



Dane techniczne

Typ	K50LGXXA120Q
Nr kat.	3095163
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	zielony
Trwałość diody LED (L70)	50000 h
Możliwość ściemnienia	nie
Cechy koloru 1	Zielony, Stałe włączone
Cechy szczególne	Do mycia
Dane elektryczne	
Maks. pobór prądu na kolor	15 mA
Funkcja wyjścia	Styk NO, Bezpotencjałowe
Typ wejścia	AC
Typowy czas odpowiedzi	< 1 ms
Dane mechaniczne	
kaskadowe	nie
Wykonanie	Półkula, K50L
Wymiary	Ø 50 x 69 x 69 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6 _A Czarny
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącza, M12 x 1, PVC
Liczba żył przewodu	5
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Wilgotność względna	0...90 %
Klasa ochrony	IP67 IP69

Dane techniczne

Testy/aprobaty


MTTF 249 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C

Certyfikaty CE, UL w wykazie

Akcesoria

SMB30A


3032723



Uchwyt montażowy,
prostopadłościenny, stal nierdzewna,
dla czujników z gwintem 30mm

SMB30SC

3052521



Uchwyt montażowy, czarny PBT,
dla czujników z gwintem 30 mm,
obrotowy