CL50XRYPQ
Wskaźniki LED – kolumna świetlna



Cechy charakterystyczne

- Kolumna świetlna LED
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M30x1,5
- Stopień ochrony IP67
- Wykonanie wielokolorowe: czerwony (COL 2) / żółty (COL 3)
- Złącze M12 x 1
- Napięcie zasilania 18…30 V DC

Schemat podłączenia



Zasada działania

Wskaźnik wielofunkcyjny/wielokolorowy
Wytrzymała i ekonomiczna kolumna świetlna LED, prosta w montażu
Czytelne dla operatora podświetlane segmenty informujące o stanie systemu.
Wyświetlanie do 3 kolorów.
Urządzenie kompaktowe, brak kontrolera
Bez potrzeby składania
Schemat podłączenia przedstawia konfigurację wejścia PNP. Do urządzeń dołączona jest instrukcja ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi połączenia.

Dane techniczne

Typ	CL50XRYPQ
Nr kat.	3019469
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Kolumna świetlna
Rodzaj światła	czerwony żółty
Możliwość ściemnienia	nie
Cechy koloru 1	Czerwony, Stale włączony, 38 lm
Cechy koloru 2	Żółty, Stale włączony, 30 lm
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania	18…30 V DC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 100 mA
Maks. pobór prądu na kolor	100 mA
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 10 ms
Dane mechaniczne	
kaskadowe	nie
Wykonanie	Gładki cylinder, CL50
Wymiary	Ø 50 x 114.2 x 114.2 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, ABS/poliwęglan, Kat6$_A$ Czarny
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącza, M12 × 1, PVC
Liczba żył przewodu	4
Temperatura pracy	-40…+50 °C
Wilgotność względna	0…95 %

CL50XRYPQ | 19-01-2022 23-48 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych

Dane techniczne

Klasa ochrony	IP67
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, UL w wykazie

Akcesoria

SMB30A	3032723



Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm

SMB30SC	3052521



Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com



CL50XRYPQ | 19-01-2022 23-48 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych