



Uchwyt do telewizora Full Motion (37–80")



Instrukcja montażu

DA-90454

1. WSTĘP

Uchwyt ścienny DIGITUS® do monitorów z mocowaniem VESA o przekątnej ekranu od 37 do 80 cali oferuje wygodny i elastyczny sposób montażu telewizora/monitora na ścianie. Oferując maksymalną nośność 60 kg, uchwyt ten może bezpiecznie utrzymać również większe monitory bez utraty stabilności. Dzięki funkcjonalności wysięgnika od 6,3 do 53,6 cm można ustawić monitor w idealnej pozycji, zapewniając tym samym idealny kąt widzenia. Niezależnie od tego, czy chcesz nachylić ekran, aby uniknąć odblasków, czy też obrócić go na boki, aby uzyskać najlepsze wrażenia wizualne, ten uchwyt ścienny umożliwia Ci łatwe ustawienie w dogodnej pozycji. Monitor można obracać w zakresie od +60 do -60° i regulować kąt nachylenia w zakresie od +5 do -10°. Regulacja w poziomie (obrót) w zakresie od +3 do -3° pozwala na precyzyjne ustawienie monitora i zapewnienie jego idealnego ukierunkowania. Ponadto ramiona uchwytu na zamocowanej na stałe płycie ściennej można przesuwając na boki i zablokować je w żądanej pozycji, aby uzyskać optymalne wrażenia wizualne. Dzięki wbudowanemu rozwiązaniu do zarządzania kablami uchwyt ścienny ma estetyczny wygląd, a ponadto pozwala to uniknąć plątaniny kabli.

2. FUNKCJE

- Rozwiązanie nadaje się do monitorów z mocowaniem VESA o przekątnej ekranu od 37 do 80 cali
- Maksymalna nośność: 60 kg
- Możliwość wysunięcia (głębokość: od 6,3 do 53,6 cm)
- Możliwość obrotu ekranu w poziomie: od +60° do -60°
- Możliwość regulacji nachylenia ekranu: od +5° do -10°
- Regulacja w poziomie (obrót): od +3 do -3°
- Ramiona można indywidualnie przesuwając na boki na zamocowanej na stałe płycie nośnej do montażu ściennego, a następnie zablokować je w żądanej pozycji
- Zintegrowany system zarządzania kablami
- Kompatybilność ze standardem VESA: 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 400 x 200, 300 x 300, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400

3. ZAWARTOŚĆ PAKIETU

- 1x uchwyt do telewizora Full Motion
- 1x materiały montażowe
- 1x instrukcja montażu

4. Dane techniczne

Rozmiar monitora	37-80"
Maksymalna nośność	60 kg
Możliwość wysunięcia (głębokość)	od 6,3 do 53,6 cm
Możliwość obrotu ekranu w poziomie	od +60° do -60°
Możliwość regulacji nachylenia ekranu	od +5° do -10°
Regulacja w poziomie (obrót)	od +3 do -3°
Kompatybilność ze standardem VESA	200x100, 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x400
Nadaje się do telewizorów typu	flat i curved
Materiał	stal
Wymiary (w stanie złożonym)	szer. 66,5 x wys. 35 x gł. 6,3 cm
Waga	7.75 kg
Kolor	Kolor czarny matowy, malowany proszkowo

www.assmann.com
ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Niemcy

