




RISE 5105 stojak podłogowy z silnikowym mechanizmem podnoszącym o prędkości przesuwu 50 mm/s (czarny, EU)

Kluczowe atuty

- Zakres regulacji wysokości nie mniejszy niż 980 mm
- Prędkość przesuwu 50 mm/s dla najcięższych ekranów dzięki systemowi QuickRise™.
- Certyfikat TÜV i CE
- Specjalnie zaprojektowana stopa dla większego poziomu bezpieczeństwa
- Zintegrowane zarządzanie przewodami (CIS®)

Ustaw swój ekran na żądanej wysokości w płynny i bezpieczny sposób

Stojak podłogowy RISE 5105 z napędem silnikowym jest odpowiedni dla ekranów o przekątnej do 86" i maksymalnej wadze 120 kg. Podnośnik przechyla ekran z prędkością 50 mm/s płynnie i bezpiecznie dzięki systemowi QuickRise™. Zakres skoku 980 mm jest odpowiedni do osiągnięcia bardzo niskich lub wysokich pozycji. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Podnośniki Vogel spełniają międzynarodowe normy bezpieczeństwa TÜV en CE (UL en GS na życzenie). Podstawa stojaka podłogowego jest zaprojektowana dla zapewnienia wyjątkowego bezpieczeństwa podczas użytkowania.



RISE 5105 stojak podłogowy z silnikowym mechanizmem podnoszącym o prędkości przesuwu 50 mm/s (czarny, EU)



Specyfikacja

Numer artykułu (SKU)	7351050
Kolor	Czarny
Kod EAN pojedynczego opakowania	8712285357541
Wysokość	1188
Szerokość	955
Głębokość	846
Certyfikat TÜV	Tak
Gwarancja	5-letnia
Min. rozmiar ekranu (cale)	65
Maks. rozmiar ekranu (cale)	86
Maks. nośność (kg/Lbs)	120 / 264.55
Certyfikaty	CE
Maks. odległość od podłogi — do środka ekranu (mm)	1842
Maks. szerokość rozkładu otworów (mm)	800
Maks. odległość pomiędzy otworami montażowymi w pionie (mm)	600
Min. odległość od podłogi — do środka ekranu (mm)	862
Min. szerokość rozkładu otworów (mm)	300
Min. odległość pomiędzy otworami montażowymi w pionie (mm)	300
Regulacja elektryczna	Tak
Regulacja wysokości (mm)	980

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Z zastrzeżeniem błędów
drukarskich, technicznych i
zmian cen.

Data: 2023-01-29



Vogel's. For Sure.