




RISE 5108 stojak podłogowy z silnikowym mechanizmem podnoszącym o prędkości przesuwu 80 mm/s (czarny, EU)

Kluczowe atuty

- Zakres regulacji wysokości nie mniejszy niż 980 mm
- Prędkość przesuwu 80 mm/s dla najcięższych ekranów dzięki systemowi QuickRise™.
- Certyfikat TÜV i CE
- Specjalnie zaprojektowana stopa dla większego poziomu bezpieczeństwa
- Zintegrowane zarządzanie przewodami (CIS®)

Ustaw swój ekran na żądanej wysokości w płynny i bezpieczny sposób

Stojak podłogowy RISE 5108 z napędem silnikowym jest odpowiedni dla ekranów o przekątnej do 86" i maksymalnej wadze 120 kg. Podnośnik przechyla ekran z prędkością 80 mm/s płynnie i bezpiecznie dzięki systemowi QuickRise™. Zakres skoku 980 mm jest odpowiedni do osiągnięcia bardzo niskich lub wysokich pozycji. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Podnośniki Vogel spełniają międzynarodowe normy bezpieczeństwa TÜV en CE (UL en GS na życzenie). Podstawa stojaka podłogowego jest zaprojektowana dla zapewnienia wyjątkowego bezpieczeństwa podczas użytkowania.



RISE 5108 stojak podłogowy z silnikowym mechanizmem podnoszącym o prędkości przesuwu 80 mm/s (czarny, EU)



Specyfikacja

Numer artykułu (SKU)	7351080
Kolor	Czarny
Kod EAN pojedynczego opakowania	8712285357664
Wysokość	1188
Szerokość	955
Głębokość	846
Certyfikat TÜV	Tak
Gwarancja	5-letnia
Min. rozmiar ekranu (cale)	65
Maks. rozmiar ekranu (cale)	86
Maks. nośność (kg/Lbs)	120 / 264.55
Certyfikaty	CE
Maks. odległość od podłogi — do środka ekranu (mm)	1842
Maks. szerokość rozkładu otworów (mm)	800
Maks. odległość pomiędzy otworami montażowymi w pionie (mm)	600
Min. odległość od podłogi — do środka ekranu (mm)	862
Min. szerokość rozkładu otworów (mm)	300
Min. odległość pomiędzy otworami montażowymi w pionie (mm)	300
Regulacja elektryczna	Tak
Regulacja wysokości (mm)	980

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Z zastrzeżeniem błędów
drukarskich, technicznych i
zmian cen.

Data: 2023-01-29



Vogel's. For Sure.