




RISE 5308 Wózek z podnośnikiem silnikowym do ekranów, 80 mm/s (czarny, EU)

Kluczowe atuty

- Zakres regulacji wysokości nie mniejszy niż 980 mm
- Prędkość przesuwu 80 mm/s dla najcięższych ekranów dzięki systemowi QuickRise™.
- Certyfikat TÜV, CE, UL i GS
- Specjalnie zaprojektowana stopa dla większego poziomu bezpieczeństwa
- System antykolizyjny na wyświetlaczu zapobiega uszkodzeniom.

Ekran płynnie i bezpiecznie przesuwa się na odpowiednią wysokość

Wózek z silnikowym podnośnikiem ekranu serii RISE 5308 jest odpowiedni dla ekranów o przekątnej do 98" i maksymalnej wadze 120 kg. Podnośnik podnosi ekran płynnie, szybko i bezpiecznie z prędkością 80 mm/s dzięki systemowi QuickRise™. Dzięki zakresowi ruchu wynoszącemu 980 mm, podnośnik nadaje się zarówno do ustawiania bardzo niskich, jak i wysokich pozycji. Montaż od góry do dołu pozwala na szybką instalację. Oferujemy 5 lat gwarancji. Bezpieczeństwo przede wszystkim Podnośniki Vogel's spełniają najwyższe międzynarodowe standardy bezpieczeństwa TÜV, CE, UL i GS. Choć elektryczne podnośniki zostały zaprogramowane do ekranów o przekątnej 86 cali, mogą być również używane do monitorów o przekątnej 98". Czasami może być wymagane niewielkie dostosowanie oprogramowania (regulacja wysokości) (sprawdź instrukcję obsługi).



RISE 5308 Wózek z podnośnikiem silnikowym do ekranów, 80 mm/s (czarny, EU)



Specyfikacja

Numer artykułu (SKU)	7353080
Kolor	Czarny
Kod EAN pojedynczego opakowania	8712285358142
Wysokość	1205
Szerokość	955
Głębokość	846
Certyfikat TÜV	Tak
Gwarancja	5-letnia
Min. rozmiar ekranu (cale)	43
Maks. rozmiar ekranu (cale)	98
Kabeldoorvoersysteem	System organizacji kabli CIS
Certyfikaty	CE
Maks. odległość od podłogi — do środka ekranu (mm)	1873
Maks. szerokość rozkładu otworów (mm)	800
Maks. rozmiar ekranu (cale)	98
Maks. odległość pomiędzy otworami montażowymi w pionie (mm)	600
Min. odległość od podłogi — do środka ekranu (mm)	893
Min. szerokość rozkładu otworów (mm)	300
Min. rozmiar ekranu (cale)	65
Min. odległość pomiędzy otworami montażowymi w pionie (mm)	300
Regulacja elektryczna	Tak
Regulacja wysokości (mm)	980

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Z zastrzeżeniem błędów
drukarskich, technicznych i
zmian cen.

Data: 2023-07-04



Vogel's. For Sure.