



Elektrownia balkonowa solarna 800W WiFi TX-274

Prosty i użyteczny system solarny, który pozwoli Ci zmniejszyć zużycie energii, incl. WiFi



- Montaż na dachu płaskim, tarasie, balkonie, ogrodzeniu i wiele innych możliwości
- Łatwa instalacja: podłącz, idź, oszczędzaj energię
- Dostęp do danych i alarmów w czasie rzeczywistym w aplikacji S-Miles
- Pobieranie danych dotyczących produkcji energii
- Nadaje się do zasilania energią elektryczną do sieci domowej 230V
- Maksymalna moc zasilania falownika 800W
- Idealny do przykrycia podstawowego obciążenia w ciągu dnia w Twoim domu
- 3 diody bocznikujące zwiększające wydajność prądową
- Moduł półkomórek 108 (12x9)



Specyfikacje techniczne

- Solarpanel:** Monokrystaliczny
- Połączenie kablowe: MC4
 - Maks. moc: 410W
 - Napięcie maksymalne (Vmp): 31,46V
 - Maks. prąd zasilania (Imp): 13,04A
 - Sprawność modułu: 20,97%
 - Maks. napięcie systemowe: 1000V
 - Długość kabla: Panel1=90cm / Panel2=150cm
 - Temperatura pracy: -40°C ~ +85°C
- Mikroinwerter 800W**
- Nominalna moc wyjściowa: 800VA
 - Nominalny prąd wyjściowy: 3,48A
 - Nominalne napięcie wyjściowe: 230V
 - Temperatura pracy: -40°C - +65°C
 - Transmisja: Wbudowana sieć WLAN
 - Zakres częstotliwości: 2,412 - 2,472GHz
 - Wypromieniowana moc nadawania: max. 18,4dBm/69,2mW

Waga / Wymiary (całkowite): 45kg / 172,4 x 113,4 x 8cm

Zgodność: Aplikacja "S-Miles Installer": iOS 13.0 lub nowszy; Android 10.0 lub nowszy / EN, DE, FR, ES, IT, NL, CZ, PL, PO (11-2023)

Zawartość pakietu: 1x mikroinwerter PV 800W, 2x moduł słoneczny 410W, 1x kabel połączeniowy 5m, 1x instrukcja obsługi

Plan:

Moc elektrowni balkonowej 800 watów
Ø wydajność elektryczna / rok 850 kWh
Ø wydajność energetyczna / dzień 2,33 kWh

Gwarancja:

Solar Panel
25-letnia ograniczona gwarancja na moc szczytowa (80% mocy wyjściowej)
13-letnia ograniczona gwarancja na produkt
Mikroinwerter
12 lat (144 miesiące) ograniczonej gwarancji

Numer pozycji: 5121

