










# Elektrownia balkonowa solarna 600W WiFi TX-265

System solarny zmniejszający zużycie energii w tym WiFi

-  Plug and Play
-  Inwerter
-  Panel słoneczny
-  Kabel połączeniowy
-  Wysoki standard bezpieczeństwa
-  W systemie sieciowym
-  Monitorowanie energii za pomocą aplikacji



- Montaż na dachu płaskim, tarasie, balkonie, ogrodzeniu i wiele innych możliwości
- Łatwa instalacja: podłącz, idź, oszczędzaj energię
- Pobieranie danych dotyczących produkcji energii
- Nadaje się do zasilania energią elektryczną do sieci domowej 230V
- Maksymalna moc zasilania falownika 800W
- Idealny do przykrycia podstawowego obciążenia w ciągu dnia w Twoim domu
- Śledzenie MPP dla optymalnego zasilania
- Zgodny z VDE

#### Specyfikacje techniczne :

- Solarpanel: Monokrystaliczny
- Połączenie kablowe: MC4
- Maks. moc: 325W
- Napięcie robocze: 31,60V
- Prąd roboczy: 10,29A
- Sprawność modułu: 22,70%
- Długość kabla: Moduł1=90cm / Moduł2=90cm
- Temperatura pracy: -40°C ~ +85°C
- Mikroinwerter 800W
- Nominalna moc wyjściowa: 800VA
- Skonfigurowany do 600W, automatyczna aktualizacja po zmianie prawa
- Nominalny prąd wyjściowy: 3,48A
- Nominalne napięcie wyjściowe: 230V
- Temperatura pracy: -40°C - +65°C
- Transmisja: Wbudowana sieć WiFi
- Zakres częstotliwości: 2,412 - 2,472GHz
- Wypromieniowana moc nadawania: max. 18,4dBm/69,2mW
- Waga / Wymiary (całkowite): 38kg / 155,5 x 103,8 x 8cm

#### Zgodność:

Aplikacja «S-Miles Installer»: iOS 13.0 lub nowszy; Android 10.0 lub nowszy / EN, DE, FR, ES, IT, NL, CZ, PL, PO (10-2023)

#### Zawartość pakietu:

1x mikroinwerter PV 800W, 2x moduł słoneczny 325W, 1x kabel połączeniowy 5m, 1x instrukcja obsługi

Akcesoria: Wspornik balkonowy TX-230

#### Plan:

Moc elektrowni balkonowej 600 watów  
Ø wydajność elektryczna / rok 570 kWh  
Ø wydajność energetyczna / dzień 1,56 kWh

#### Gwarancja:

**Solar Panel**  
25 lat ograniczonej gwarancji przy 80% mocy wyjściowej  
10-letnia ograniczona gwarancja na 90% mocy wyjściowej  
10-letnia ograniczona gwarancja na materiały i wykonanie  
**Mikroinwerter**  
12 lat (144 miesiące) ograniczonej gwarancji



Numer pozycji: 5104

