

Stół fotowoltaiczny 400 W TX-250

Podwójne zastosowanie instalacji fotowoltaicznej i stołu



Designed & Engineered
in Germany

- Plug and Play
- 400W Inwerter
- 410W Panel słoneczny
- 5m Kabel połączeniowy
- W systemie sieciowym
- Możliwość regulacji kąta (20°/30°/35°)
- Produkt jest dopasowany do potrzeb 6-8 osób
- IP67 Wodoodporny i pyłoszczelny
- Możliwość śledzenia zasilania



- Podwójne zastosowanie instalacji fotowoltaicznej i stołu
- Łatwa instalacja: podłącz, uruchom i oszczędzaj energię
- Możliwość regulacji kąta w celu poprawy wydajności (20°/30°/35°)
- Możliwość śledzenia zasilania za pośrednictwem aplikacji i widoku internetowego
- Idealnie urządzenie zapewniające zasilanie do podstawowych potrzeb domowych w ciągu dnia
- Częściowo zmontowane fabrycznie rozwiązanie - wystarczy przykręcić nogi do ramy
- Optymalne rozwiązanie na taras czy balkon (realna alternatywa dla balkonowych instalacji fotowoltaicznych)

Specyfikacje techniczne:

- Solarpanel: Monokrystaliczny
- Połączenie kablowe: MC4
- Maks. moc: 410W
- Sprawność modułu: 20,97%
- Mikroinwerter 400W
- Nominalna moc wyjściowa: 400VA
- Nominalny prąd wyjściowy: 1,74A
- Nominalne napięcie wyjściowe: 230V
- Zakres częstotliwości: 2,403 - 2,475GHz
- Wypromieniowana moc nadawania: max. 69,2mW
- Materiał: Rama: aluminium pokryta cząstkami tworzywa sztucznego; Szkło: niskożelazowe szkło hartowane 3,2 mm
- Kolor: Czarny
- Maksymalne obciążenie: 25 kg
- Waga / Wymiary (całkowite): 32,5kg / 173 x 114 x 84cm
- Zgodność: Aplikacja "S-Miles Installer": iOS 13.0 lub nowszy; Android 10.0 lub nowszy / EN, DE, FR, ES, IT, NL, CZ, PL, PO (10-2023)

Plan:

- Moc elektrowni balkonowej 400 watów
- Ø wydajność elektryczna / rok 380 do 500kWh
- Ø wydajność energetyczna / dzień 1,04 do 1,37 kWh



Zawartość pakietu:

Mikroinwerter fotowoltaiczny 400 W x 1, panel fotowoltaiczny 410 W x 1, rama stołu (zmontowana fabrycznie) x 1, noga stołu x 4, kabel łączący 5 m x 1, instrukcja obsługi x 1

Numer pozycji: 5082

