

Broszura informacyjna

82 01 150

KNIPEX TwinGrip

Szczypce z funkcją chwytu od czoła i z boku



- Chwytywanie, dokręcanie i odkręcanie śrub ze zużyтыми łbami i profilami
- Unikalne połączenie: funkcja chwytu od czoła i z boku, złącze wsuwkowe, regulacja za pomocą przycisku
- Mocny chwyt przedniej części szczęki wyposażonej w wytrzymałe zęby, z wysokim przełożeniem na końcu szczęk
- Małe i poręczne, odpowiednie także do precyzyjnych prac
- Duży zakres chwytu od czoła i z boku: dla średnic i rozmiarów 3-16 mm
- Bardzo smukłe i kompaktowe szczypce: precyzyjna praca nawet w ograniczonych przestrzeniach, z niewielką strefą obrotu umożliwiającą szybką pracę
- Mocny chwyt od czoła płaskich elementów o maks. rozmiarze 6 mm dzięki trzem punktom przyłożenia
- Potrójna regulacja złącza ślizgowego z przyciskiem do precyzyjnej regulacji szerokości chwytu
- Zoptymalizowana geometria szczęki umożliwiająca chwyt z boku: z efektem zacisku zapewniającym maksymalną siłę chwytu podczas odkręcania i dokręcania
- Zabezpieczenie przed przyciśnięciem palców minimalizuje ryzyko urazów
- Trwałe i wytrzymałe dzięki solidnemu złączu wsuwkowemu

Ogólna

Nr artykułu	82 01 150
EAN	4003773089353
Szczypce	fosforanowana, szara
Główka	polerowane
Rękojeści	pokryte antypoślizgowym tworzywem sztucznym
Waga	130 g
Wymiary	154 x 45 x 14 mm
Zasługę na REACH	nie zawiera SVHC
Zgodny z RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Pozycje regulacji	3
Zakres pracy dla rur (średnica)	Ø 1/8 – 5/8 Cal
Zakres pracy dla rur (średnica)	Ø 3 – 16 mm
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.)	3 – 16 mm
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.)	1/8 – 5/8 Cal

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

