

Broszura informacyjna

82 02 250

KNIPEX TwinGrip

Szczypce z funkcją chwytu od czoła i z boku



- Chwytywanie, dokręcanie i odkręcanie śrub ze zużytymi łbami i profilami
- Unikalne połączenie: funkcja chwytu od czoła i z boku, złącze wsuwkowe, regulacja za pomocą przycisku
- Mocny chwyt przedniej części szczęki wyposażonej w wytrzymałe zęby, z wysokim przełożeniem na końcu szczęk
- Mocny chwyt nawet dużych, zakleszczonych i głęboko osadzonych elementów w rozmiarach 5 - 27 mm
- Komfortowe rękojeści: trzykomponentowe zapewniające optymalną obsługę i wyposażone w uchwyty KNIPEXtend.
- Bardzo smukłe i kompaktowe szczypce: precyzyjna praca nawet w ograniczonych przestrzeniach, z niewielką strefą obrotu umożliwiającą szybką pracę
- Duży zakres chwytu od czoła i z boku: dla średnic i rozmiarów 5 - 27 mm
- Mocny chwyt od czoła płaskich elementów o maks. rozmiarze 10 mm dzięki trzem punktom przyłożenia
- Siedmiostopniowa regulacja złącza ślizgowego za pomocą przycisku umożliwia precyzyjną regulację szerokości chwytu
- Zabezpieczenie przed przyciśnięciem palców minimalizuje ryzyko urazów
- Trwałe i wytrzymałe dzięki solidnemu złączu wsuwkowemu

Ogólna

Nr artykułu	82 02 250
EAN	4003773089384
Szczypce	fosforanowana, szara
Główka	polerowane
Rękojeści	z rękojeściami Comfort
Waga	393 g
Wymiary	257 x 50 x 21 mm
Zasługę na REACH	nie zawiera SVHC
Zgodny z RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Pozycje regulacji	7
Zakres pracy dla rur (średnica)	Ø 1/16 – 13/64 Cal
Zakres pracy dla rur (średnica)	Ø 5 – 27 mm
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.)	5 – 27 mm
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.)	13/64 – 1/16 Cal

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

