

Standard cabinet 8MF6 HxWxD=2000x 1200x 800 Installation: Side-by-side non-ventilated, assembled, welded IP40



Figure similar

| Versão  |                           |
|---|---------------------------|
| Nome da marca do produto  | SIVACON                   |
| Designação do produto   | armário do sistema padrão |
| Tipo de instalação  | colocação em série        |
| Execução da superfície  | pulverizado               |
| Execução do produto / Execução CEM                                  | Não                       |
| Execução do armário de distribuição / Execução PC                   | Não                       |
| Execução do armário de distribuição / Execução do painel de comando | Não                       |

| Classe de protecção   |  |
|---|--|
| Classe de protecção IP  | IP40   |
| Aptidão para montagem   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• para dimensões em polegadas</li> </ul> | 10 polegadas, 17 polegadas, 19 polegadas, 21 polegadas, 23 polegadas, 24 polegadas |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• para medições métricas</li> </ul>      | M8   |
| Aptidão para utilização / para uso exterior                                     | Não  |

### Aparência

|   |  |
|---|--|
| Código da cor RAL   | RAL 7032   |
| Cor   | cinzento sílica  |
| Componente do produto   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• estrutura removível</li> <li>• Porta de ventilação</li> <li>• Placa de montagem</li> <li>• Porta traseira</li> <li>• Tecto inclinado</li> <li>• Porta transparente</li> <li>• placa de montagem ajustável em profundidade</li> </ul> | <p>Não</p> <p>Não</p> <p>Não</p> <p>Não</p> <p>Não</p> <p>Não</p> <p>Não</p> |
| Número de cadeados  | 1  |
| Número de portas  | 2  |

| Projeto mecânico   |          |
|--|----------|
| Altura   | 2 000 mm |
| Largura  | 1 200 mm |
| Profundidade   | 800 mm   |
| Número de unidades modulares de altura / para a altura de instalação | 38       |
| Tipo de fixação  | estado   |
| Tipo de fixação / montagem de 19 polegadas                           | Sim      |
| Peso líquido   | 165 kg   |
| material   | aço      |

| Certificados   |   |
|--|---|
| Indicadores de referência  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• segundo a DIN EN 61346-2</li> </ul> | U |

| General Product Approval | Declaration of Conformity | other                         |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
|                          |                           | <a href="#">Miscellaneous</a> |



[Miscellaneous](#)

### Outras informações

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mfb=8MF6028-4R>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8MF6028-4R>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mfb=8MF6028-4R](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=8MF6028-4R)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>