

Standard cabinet 8MF6 HxWxD=2200x 800x 600 Installation: Side-by-side non-ventilated, assembled, welded IP54,



Figure similar

Versão	
Nome da marca do produto	SIVACON
Designação do produto	armário do sistema padrão
Tipo de instalação	colocação em série
Execução da superfície	pulverizado
Execução do produto / Execução CEM	Não
Execução do armário de distribuição / Execução PC	Não
Execução do armário de distribuição / Execução do painel de comando	Não
Classe de proteção	
Classe de protecção IP	IP54
Aptidão para montagem	10 polegadas, 17 polegadas, 19 polegadas, 21 polegadas, 23 polegadas, 24 polegadas
• para dimensões em polegadas	
• para medições métricas	M8
Aptidão para utilização / para uso exterior	Não
Aparência	

Código da cor RAL	RAL 7032
Cor	cinzento sílica
Componente do produto	
• estrutura removível	Não
• Porta de ventilação	Não
• Placa de montagem	Não
• Porta traseira	Não
• Tecto inclinado	Não
• Porta transparente	Não
• placa de montagem ajustável em profundidade	Não
Número de cadeados	1
Número de portas	1

Projeto mecânico	
Altura	2 200 mm
Largura	800 mm
Profundidade	600 mm
Número de unidades modulares de altura / para a altura de instalação	43
Tipo de fixação	estado
Tipo de fixação / montagem de 19 polegadas	Sim
Peso líquido	145 kg
material	aço

Certificados		
Indicadores de referência		
• segundo a DIN EN 61346-2		U
General Product Approval	Declaration of Conformity	other



[Miscellaneous](#)

Outras informações
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system) https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8MF6286-5R
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8MF6286-5R
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF6286-5R
CAX-Online-Generator http://www.siemens.com/cax

