

standard cabinet 8MF2 HxWxD=2200x 900x 800 Installation: Side-by-side ventilated, mounted, welded IP30



Figure similar

| Versão  |                           |
|---|---------------------------|
| Nome da marca do produto  | SIVACON                   |
| Designação do produto   | armário do sistema padrão |
| Tipo de instalação  | colocação em série        |
| Execução da superfície  | pulverizado               |
| Execução do produto / Execução CEM                                  | Não                       |
| Execução do armário de distribuição / Execução PC                   | Não                       |
| Execução do armário de distribuição / Execução do painel de comando | Não                       |

| Classe de protecção   |  |
|---|--|
| Classe de protecção IP  | IP30   |
| Aptidão para montagem   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>para dimensões em polegadas</li> </ul> | 10 polegadas, 17 polegadas, 19 polegadas, 21 polegadas, 23 polegadas, 24 polegadas |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>para medições métricas</li> </ul>      | M8   |
| Aptidão para utilização / para uso exterior                                   | Não  |

### Aparência

|   |                 |
|---|-----------------|
| Código da cor RAL                             | RAL 7032        |
| Cor   | cinzento sílica |
| Componente do produto                         |                 |
| • estrutura removível                         | Não             |
| • Porta de ventilação                         | Sim             |
| • Placa de montagem                           | Não             |
| • Porta traseira                              | Não             |
| • Tecto inclinado                             | Não             |
| • Porta transparente                          | Não             |
| • placa de montagem ajustável em profundidade | Não             |
| Número de cadeados                            | 1               |
| Número de portas                              | 1               |

| Projeto mecânico   |          |
|--|----------|
| Altura   | 2 200 mm |
| Largura  | 900 mm   |
| Profundidade   | 800 mm   |
| Número de unidades modulares de altura / para a altura de instalação | 43       |
| Tipo de fixação  | estado   |
| Tipo de fixação / montagem de 19 polegadas                           | Sim      |
| Peso líquido   | 175 kg   |
| material   | aço      |

| Certificados               |   |
|----------------------------|---|
| Indicadores de referência  |   |
| • segundo a DIN EN 61346-2 | U |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>General Product Approval</b> | <b>other</b> |
|---------------------------------|--------------|

[Miscellaneous](#)



| Outras informações  |
|---|
| <b>Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)</b><br><a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs">http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs</a>   |
| <b>Industry Mall (Online ordering system)</b><br><a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8MF2298-3RB">https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8MF2298-3RB</a>  |
| <b>Service&amp;Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)</b><br><a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8MF2298-3RB">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8MF2298-3RB</a>  |
| <b>Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)</b><br><a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF2298-3RB">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF2298-3RB</a> |
| <b>CAX-Online-Generator</b><br><a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a>  |
| <b>Tender specifications</b><br><a href="http://www.siemens.com/specifications">http://www.siemens.com/specifications</a>   |

