

EMC cabinet IP40 HxWxD=2000x 600x 800



Figure similar

| Versão | |
|---|----------------------|
| Nome da marca do produto | SIVACON |
| Designação do produto | armário EMV |
| Tipo de instalação | colocação individual |
| Execução da superfície | pulverizado |
| Execução do produto / Execução CEM | Sim |
| Execução do armário de distribuição / Execução PC | Não |
| Execução do armário de distribuição / Execução do painel de comando | Não |

| Classe de proteção | |
|---|--|
| Classe de protecção IP | IP40 |
| Aptidão para montagem | |
| <ul style="list-style-type: none"> para dimensões em polegadas | 10 polegadas, 17 polegadas, 19 polegadas, 21 polegadas, 23 polegadas, 24 polegadas |
| <ul style="list-style-type: none"> para medições métricas | M8 |
| Aptidão para utilização / para uso exterior | Não |

Aparência

| | |
|---|-----------------|
| Código da cor RAL | RAL 7032 |
| Cor | cinzento sílica |
| Componente do produto | |
| • estrutura removível | Não |
| • Porta de ventilação | Não |
| • Placa de montagem | Não |
| • Porta traseira | Não |
| • Tecto inclinado | Não |
| • Porta transparente | Não |
| • placa de montagem ajustável em profundidade | Não |
| Número de cadeados | 1 |
| Número de portas | 1 |

Projeto mecânico

| | |
|--|----------|
| Altura | 2 000 mm |
| Largura | 600 mm |
| Profundidade | 800 mm |
| Número de unidades modulares de altura / para a altura de instalação | 38 |
| Tipo de fixação | estado |
| Tipo de fixação / montagem de 19 polegadas | Sim |
| Peso líquido | 135 kg |
| material | aço |

Certificados

| | |
|----------------------------|---|
| Indicadores de referência | |
| • segundo a DIN EN 61346-2 | U |

| | | |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------|
| General Product Approval | Declaration of Conformity | other |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------|

[Miscellaneous](#)



Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mfb=8MF5068-4ES>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8MF5068-4ES>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=8MF5068-4ES

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>