

SIVACON, Control panel Empty enclosure, according to IEC 62208, with ventilation openings, IP20, H: 2200 mm, W: 800 mm, T: 400 mm



| Versão   |                                 |
|--|---------------------------------|
| Nome da marca do produto                       | SIVACON                         |
| Designação do produto                          | Carcaça armário de distribuição |
| Execução do produto                            | conforme CEI 62208              |
| Execução da superfície                         | Revestido a pó                  |
| Execução do produto / Execução CEM             | Não                             |
| Classe de proteção                             |                                 |
| Classe de protecção IP                         | IP20                            |
| Classe de protecção dos meios de produção      | Classe de proteção 1            |
| Adequação                                      |                                 |
| Aptidão para montagem / para medições métricas | Sim                             |
| <b>Aptidão para integração</b>                 |                                 |
| • Instalação de superfície                     | Sim                             |
| • Instalação de encastrar                      | Não                             |
| Aptidão para utilização / para uso exterior    | Não                             |
| Aparência                                      |                                 |
| Código da cor RAL                              | RAL 7035                        |
| Cor  | cinzento claro                  |

## Detalhes do produto

|   |     |
|---|-----|
| Componente do produto                                   |     |
| • Porta de ventilação                                   | Sim |
| • Placa de montagem                                     | Sim |
| • Porta traseira  | Não |
| • Porta transparente                                    | Não |
| • placa de montagem ajustável em profundidade           | Sim |
| Característica do produto / da caixa / caixa empilhável | Não |

## Número

|                    |   |
|--------------------|---|
| Número de cadeados | 0 |
| Número de portas   | 1 |

## Projeto mecânico

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Altura                     | 2 200 mm  |
| Largura                    | 800 mm    |
| Profundidade               | 400 mm    |
| Tipo de fixação            |           |
| • montagem de 19 polegadas | Não       |
| • Montagem no chão         | Sim       |
| • Montagem na parede       | Não       |
| Peso líquido               | 155,48 kg |
| material                   | aço       |

## Certificados

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Indicadores de referência    |    |
| • segundo a DIN EN 61346-2   | U  |
| • segundo a IEC 81346-2:2009 | UC |

|                                 |                                  |                          |              |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>General Product Approval</b> | <b>Declaration of Conformity</b> | <b>Test Certificates</b> | <b>other</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|



[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

## Outras informações

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8MF1284-3VS4>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8MF1284-3VS4>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF1284-3VS4](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1284-3VS4)



