

Standard cabinet 8MF6 HxWxD=2200x 800x 600 Installation: single non-ventilated, assembled, welded IP40



Figure similar

| Versão                                                              |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome da marca do produto                                            | SIVACON                                                                            |
| Designação do produto                                               | armário do sistema padrão                                                          |
| Tipo de instalação                                                  | colocação individual                                                               |
| Execução da superfície                                              | pulverizado                                                                        |
| Execução do produto / Execução CEM                                  | Não                                                                                |
| Execução do armário de distribuição / Execução PC                   | Não                                                                                |
| Execução do armário de distribuição / Execução do painel de comando | Não                                                                                |
| Classe de proteção                                                  |                                                                                    |
| Classe de protecção IP                                              | IP40                                                                               |
| Aptidão para montagem                                               | 10 polegadas, 17 polegadas, 19 polegadas, 21 polegadas, 23 polegadas, 24 polegadas |
| • para dimensões em polegadas                                       |                                                                                    |
| • para medições métricas                                            | M8                                                                                 |
| Aptidão para utilização / para uso exterior                         | Não                                                                                |
| Aparência                                                           |                                                                                    |

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Código da cor RAL                             | RAL 7032        |
| Cor                                           | cinzento sílica |
| Componente do produto                         |                 |
| • estrutura removível                         | Não             |
| • Porta de ventilação                         | Não             |
| • Placa de montagem                           | Não             |
| • Porta traseira                              | Não             |
| • Tecto inclinado                             | Não             |
| • Porta transparente                          | Não             |
| • placa de montagem ajustável em profundidade | Não             |
| Número de cadeados                            | 1               |
| Número de portas                              | 1               |

| Projeto mecânico                                                     |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| Altura                                                               | 2 200 mm |
| Largura                                                              | 800 mm   |
| Profundidade                                                         | 600 mm   |
| Número de unidades modulares de altura / para a altura de instalação | 43       |
| Tipo de fixação                                                      | estado   |
| Tipo de fixação / montagem de 19 polegadas                           | Sim      |
| Peso líquido                                                         | 145 kg   |
| material                                                             | aço      |

| Certificados               |                           |       |
|----------------------------|---------------------------|-------|
| Indicadores de referência  |                           |       |
| • segundo a DIN EN 61346-2 |                           | U     |
| General Product Approval   | Declaration of Conformity | other |



[Miscellaneous](#)

| Outras informações                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)</b><br><a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs">http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs</a>                                                                                           |
| <b>Industry Mall (Online ordering system)</b><br><a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8MF6286-4E">https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8MF6286-4E</a>                                          |
| <b>Service&amp;Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)</b><br><a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8MF6286-4E">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8MF6286-4E</a>                                            |
| <b>Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)</b><br><a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF6286-4E">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF6286-4E</a> |
| <b>CAX-Online-Generator</b><br><a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a>                                                                                                                                                                |

