

standard cabinet 8MF2 HxWxD=1800x 900x 400 Installation: single non-ventilated, assembled, welded IP40



Figure similar

| Versão                                                                          |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome da marca do produto                                                        | SIVACON                                                                            |
| Designação do produto                                                           | armário do sistema padrão                                                          |
| Tipo de instalação                                                              | colocação individual                                                               |
| Execução da superfície                                                          | pulverizado                                                                        |
| Execução do produto / Execução CEM                                              | Não                                                                                |
| Execução do armário de distribuição / Execução PC                               | Não                                                                                |
| Execução do armário de distribuição / Execução do painel de comando             | Não                                                                                |
| Classe de protecção                                                             |                                                                                    |
| Classe de protecção IP                                                          | IP40                                                                               |
| Aptidão para montagem                                                           |                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• para dimensões em polegadas</li> </ul> | 10 polegadas, 17 polegadas, 19 polegadas, 21 polegadas, 23 polegadas, 24 polegadas |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• para medições métricas</li> </ul>      | M8                                                                                 |
| Aptidão para utilização / para uso exterior                                     | Não                                                                                |
| Aparência                                                                       |                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Código da cor RAL                                                                                                                                                                                                                                                             | RAL 7032                                                                     |
| Cor                                                                                                                                                                                                                                                                           | cinzento sílica                                                              |
| Componente do produto                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• estrutura removível</li> <li>• Porta de ventilação</li> <li>• Placa de montagem</li> <li>• Porta traseira</li> <li>• Tecto inclinado</li> <li>• Porta transparente</li> <li>• placa de montagem ajustável em profundidade</li> </ul> | <p>Não</p> <p>Não</p> <p>Não</p> <p>Não</p> <p>Não</p> <p>Não</p> <p>Não</p> |
| Número de cadeados                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                            |
| Número de portas                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                            |

### Projeto mecânico

|                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| Altura                                                               | 1 800 mm |
| Largura                                                              | 900 mm   |
| Profundidade                                                         | 400 mm   |
| Número de unidades modulares de altura / para a altura de instalação | 34       |
| Tipo de fixação                                                      | estado   |
| Tipo de fixação / montagem de 19 polegadas                           | Sim      |
| Peso líquido                                                         | 100 kg   |
| material                                                             | aço      |

### Certificados

|                                                                              |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|
| Indicadores de referência                                                    |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• segundo a DIN EN 61346-2</li> </ul> | U |

|                                 |                                  |              |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------|
| <b>General Product Approval</b> | <b>Declaration of Conformity</b> | <b>other</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------|



[Miscellaneous](#)

### Outras informações

- Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**  
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
- Industry Mall (Online ordering system)**  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mfb=8MF2894-4E>
- Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8MF2894-4E>
- Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mfb=8MF2894-4E](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=8MF2894-4E)
- CAX-Online-Generator**  
<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>