

standard cabinet 8MF2 HxWxD=2200x 1200x 400 Installation: single non-ventilated, assembled, welded IP40



Figure similar

| Versão  |  |
|---|--|
| Nome da marca do produto  | SIVACON  |
| Designação do produto   | armário do sistema padrão  |
| Tipo de instalação  | colocação individual   |
| Execução da superfície  | pulverizado  |
| Execução do produto / Execução CEM  | Não  |
| Execução do armário de distribuição / Execução PC                               | Não  |
| Execução do armário de distribuição / Execução do painel de comando             | Não  |
| Classe de protecção   |  |
| Classe de protecção IP  | IP40   |
| Aptidão para montagem   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• para dimensões em polegadas</li> </ul> | 10 polegadas, 17 polegadas, 19 polegadas, 21 polegadas, 23 polegadas, 24 polegadas |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• para medições métricas</li> </ul>      | M8   |
| Aptidão para utilização / para uso exterior                                     | Não  |
| Aparência   |  |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Código da cor RAL                             | RAL 7032        |
| Cor   | cinzento sílica |
| Componente do produto                         |                 |
| • estrutura removível                         | Não             |
| • Porta de ventilação                         | Não             |
| • Placa de montagem                           | Não             |
| • Porta traseira                              | Não             |
| • Tecto inclinado                             | Não             |
| • Porta transparente                          | Não             |
| • placa de montagem ajustável em profundidade | Não             |
| Número de cadeados                            | 1               |
| Número de portas                              | 2               |

| Projeto mecânico   |          |
|--|----------|
| Altura   | 2 200 mm |
| Largura  | 1 200 mm |
| Profundidade   | 400 mm   |
| Número de unidades modulares de altura / para a altura de instalação | 43       |
| Tipo de fixação  | estado   |
| Tipo de fixação / montagem de 19 polegadas                           | Sim      |
| Peso líquido   | 185 kg   |
| material   | aço      |

| Certificados               |   |
|----------------------------|---|
| Indicadores de referência  |   |
| • segundo a DIN EN 61346-2 | U |

| General Product Approval | Declaration of Conformity | other                         |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
|                          |                           | <a href="#">Miscellaneous</a> |



[Miscellaneous](#)

### Outras informações

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mfb=8MF2224-4E>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8MF2224-4E>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mfb=8MF2224-4E](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=8MF2224-4E)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>