

Standard cabinet 8MF6 HxWxD=2000x 900x 400 Installation: Side-by-side non-ventilated, assembled, welded IP54,



Figure similar

| Versão | |
|---|--|
| Nome da marca do produto | SIVACON |
| Designação do produto | armário do sistema padrão |
| Tipo de instalação | colocação em série |
| Execução da superfície | pulverizado |
| Execução do produto / Execução CEM | Não |
| Execução do armário de distribuição / Execução PC | Não |
| Execução do armário de distribuição / Execução do painel de comando | Não |
| Classe de protecção | |
| Classe de protecção IP | IP54 |
| Aptidão para montagem | |
| <ul style="list-style-type: none"> • para dimensões em polegadas | 10 polegadas, 17 polegadas, 19 polegadas, 21 polegadas, 23 polegadas, 24 polegadas |
| <ul style="list-style-type: none"> • para medições métricas | M8 |
| Aptidão para utilização / para uso exterior | Não |
| Aparência | |

| | |
|---|--|
| Código da cor RAL | RAL 7032 |
| Cor | cinzento sílica |
| Componente do produto | |
| <ul style="list-style-type: none"> • estrutura removível • Porta de ventilação • Placa de montagem • Porta traseira • Tecto inclinado • Porta transparente • placa de montagem ajustável em profundidade | <p>Não</p> <p>Não</p> <p>Não</p> <p>Não</p> <p>Não</p> <p>Não</p> <p>Não</p> |
| Número de cadeados | 1 |
| Número de portas | 1 |

Projeto mecânico

| | |
|--|----------|
| Altura | 2 000 mm |
| Largura | 900 mm |
| Profundidade | 400 mm |
| Número de unidades modulares de altura / para a altura de instalação | 38 |
| Tipo de fixação | estado |
| Tipo de fixação / montagem de 19 polegadas | Sim |
| Peso líquido | 125 kg |
| material | aço |

Certificados

| | |
|--|---|
| Indicadores de referência | |
| <ul style="list-style-type: none"> • segundo a DIN EN 61346-2 | U |

| General Product Approval | Declaration of Conformity | other |
|--------------------------|---------------------------|-------|
|--------------------------|---------------------------|-------|



[Miscellaneous](#)

Outras informações

- Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
- Industry Mall (Online ordering system)**
<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mfb=8MF6094-5R>
- Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8MF6094-5R>
- Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=8MF6094-5R
- CAX-Online-Generator**
<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>