

LV HRC fuse base Sz. 00, 1-pole 160 A 690 V with swivel equipment with flat terminal



Figure similar

Versão	
Nome da marca do produto	SETRON
Designação do produto	Sistema de fusíveis NH
Versão da rosca / da porca de parafuso	M8
Versão da rosca / do parafuso de ligação	M8
Execução do produto	Adaptadores para baixa tensão e alta potência com dispositivo giratório

Dados técnicos gerais	
Quantidade de pólos	1
Tamanho do sistema de fusíveis / segundo a DIN EN 60269-1	Outros
Interruptor de potência / tipo base	3NH70

Tensão de alimentação	
Corrente / com AC / valor estipulado	160 A
Tensão de alimentação	
<ul style="list-style-type: none"> com AC / valor estipulado 	690 V
<ul style="list-style-type: none"> com DC 	440 V

Eletricidade

Corrente atribuída I_n / IEC, DIN/VDE / em 40 Cel 147,2 A

Detalhes do produto

Componente do produto / Dispositivo giratório Sim

Capacidade de desactivação da corrente limite de curto-circuito (I_{cu})

- com AC / valor estipulado 120 kA
- com DC / valor estipulado 25 kA

Conexões

• Secção de condutor conectável / na ligação por braçadeira 6 ... 70 mm²

- Secção de condutor conectável
 - na régua de terminais 1,5 ... 16 mm²
 - na ligação por encaixe 2,5 ... 50 mm²

Binário de aperto / no caso de ligação com parafuso 14 N·m

Execução da ligação eléctrica para montagem em placa de montagem

- para circuito principal Ligação plana com ligações de abraçadeira fornecidas adicionalmente

Projeto mecânico

Altura 171,5 mm

Largura 49 mm

Profundidade 88,5 mm

Tipo de fixação montagem fixa

Tipo de fixação

- Montagem da corrediça Não

Peso líquido 390 g

Certificados

Indicadores de referência

- segundo a DIN EN 61346-2 F
- segundo a IEC 81346-2:2009 F

Declaration of Conformity

other

[Environmental Confirmations](#)



EG-Konf.

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3NH7030>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3NH7030>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH7030

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

