

ALPHA 160, wall-mounted cabinet, Surface mounting, with distribution board panel, IP43, Protection class 2, H: 950 mm, W: 550 mm, T: 140 mm, RAL 9016



Versão	
Nome da marca do produto	ALPHA 160
Designação do produto	Armário de parede
Execução do produto	À superfície, com campo para distribuição
Processamento da superfície	Revestido a pó

Classe de proteção	
Classe de protecção IP	IP43
Aptidão para acção conjunta / Protecção contra raios	Sim
Aptidão para utilização / para uso exterior	Não

Aparência	
Código da cor RAL	RAL 9016
Componente do produto	
• Entrada de cabos	Sim
• Placa de montagem	Não
Expansão do produto / opcional / Encadeamento	Não
Número de calhas de montagem DIN	12

Projeto mecânico	
Altura	950 mm



Largura	550 mm
Profundidade	140 mm
Profundidade da montagem	140 mm
Número de unidades modulares de largura / por calha de montagem DIN	144
Peso líquido	17,4 kg
material / da caixa	Aço

Certificados

Indicadores de referência

- segundo a DIN EN 61346-2
- segundo a IEC 81346-2:2009

U
UC

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
 Miscellaneous	 EG-Konf.	Type Test Certificates/Test Report Miscellaneous Special Test Certificate

other

[Miscellaneous](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8GK1052-4KK21>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8GK1052-4KK21>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1052-4KK21

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

