

Cooling unit Roof mounting Cooling capacity 2900 W 400 V AC  
RAL7035 492x 496x 797 mm (BxHxD) Internal circuit IP54 External  
circuit IP34



Figure similar

Versão	
Nome da marca do produto	SIVACON
Designação do produto	Aparelho de refrigeração
Execução do produto	Montagem no teto
Execução da regulação da temperatura	termostato eletrónico
Execução do aparelho de refrigeração do armário de distribuição	Ar/ar

Dados técnicos gerais	
Nível de potência sonora com classificação A / máximo	75 dB
Pressão de funcionamento / máximo permitido	25 bar
temperatura	
<ul style="list-style-type: none"> <li>do circuito de refrigeração interno</li> </ul>	20 ... 46 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>do circuito de refrigeração externo / mínimo</li> </ul>	20 °C
Tipo de tensão / da tensão de serviço	CA
Tensão de serviço	
<ul style="list-style-type: none"> <li>com AC / a 50 Hz / valor estipulado / máximo</li> </ul>	400 V

- com AC / a 60 Hz / valor estipulado / máximo 400 V

## Eletricidade

Corrente de arranque 38,4 A

## Circuito principal

Corrente de funcionamento

- do cartucho de fusíveis / valor estipulado 16 A
- para motor / valor nominal máximo 8,2 A

## Aparência

Código da cor RAL RAL 7035

## Detalhes do produto

Componente do produto

- Aquecimento Não
- Termóstato Sim

## Conexões

Execução da ligação eléctrica Ficha 4 pinos

## Projeto mecânico

Altura	496 mm
Largura	492 mm
Profundidade	797 mm
Local de montagem	colocação do tecto
Peso líquido	80 kg
material	aço
temperatura / do circuito de refrigeração externo	20 ... 50 °C

## Certificados

Indicadores de referência

- segundo a DIN EN 61346-2 E
- segundo a IEC 81346-2:2009 E

**General Product Approval**

**Declaration of Conformity**



## Outras informações

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8MR6440-5DE30>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8MR6440-5DE30>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MR6440-5DE30](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR6440-5DE30)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>