

SITOR fuse link, with Bolt-on links, In: 25 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, without indicator



Versão	
Nome da marca do produto	SETRON
Designação do produto	Elemento fusível SITOR
Execução do produto	com eclissas de aparafusar
Versão do indicador	sem sinalizador
Execução do contacto de comutação	com eclissas de aparafusar, prateadas
Versão do cartucho de fusíveis	SITOR, modelo BS
Dados técnicos gerais	
Tamanho do sistema de fusíveis / segundo a DIN EN 60269-1	Outros (BS)
Classe de operação do elemento fusível	gR
Tensão de alimentação	
Tipo de tensão	CA/CC
Corrente / com AC / valor estipulado	25 A
Tensão de alimentação	
<ul style="list-style-type: none"> <li>com AC / valor estipulado</li> <li>com DC</li> </ul>	690 V 440 V
Dissipação	

Potência de perda [W]	9,5 W
Potência de perda [W]	9,5 W
<ul style="list-style-type: none"> <li>• com valor de corrente estipulado / com AC / com estado de funcionamento quente / por pólo</li> </ul>	

#### Detalhes do produto

Descrição do produto	nenhum fator distintivo
acessório / incluído no volume de fornecimento	Com eclissas de aparafusar M8, medida de fixação: 80 mm, para aparafusar nas barras colectoras

#### Projeto mecânico

Posição de montagem	Opcional, preferível vertical
---------------------	-------------------------------

#### Condições ambientais

Temperatura ambiente	-20 ... +50 °C
Categoria ambiental	-20 a +50 com 95% de humidade relativa

#### Certificados

Indicadores de referência	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• segundo a DIN EN 61346-2</li> </ul>	F
<ul style="list-style-type: none"> <li>• segundo a IEC 81346-2:2009</li> </ul>	F

#### General Product Approval

#### Declaration of Conformity



UR

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

#### Outras informações

##### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

##### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3NC2625-0MK>

##### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3NC2625-0MK>

##### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NC2625-0MK](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2625-0MK)

##### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

##### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Typ	Maße												
	ØC	A	D	E	F	H	K	L	M	N	R	s	
3NC18-0MK	18	19	52,2	71,5	9	12	9	88	12	7	14	1,6	
3NC24-0MK	26	29	51,5	75,8	13	19	14	100	15	9,3	19,7	2	