


LV HRC fuse base Sz. 1, 1-pole 250 A 690 V with swivel equipment with flat terminal



Figure similar

Versão	
Nome da marca do produto	SETRON
Designação do produto	Sistema de fusíveis NH
Versão da rosca / do parafuso de ligação	M10
Execução do produto	Adaptadores para baixa tensão e alta potência com dispositivo giratório
Dados técnicos gerais	
Quantidade de pólos	1
Tamanho do sistema de fusíveis / segundo a DIN EN 60269-1	NH1
Interruptor de potência / tipo base	3NH72
Tensão de alimentação	
Corrente / com AC / valor estipulado	250 A
Tensão de alimentação	
• com AC / valor estipulado	690 V
• com DC	440 V

Eletricidade	
Corrente atribuída In / IEC, DIN/VDE / em 40 Cel	230 A
Detalhes do produto	
Componente do produto / Dispositivo giratório	Sim
Capacidade de desactivação da corrente limite de curto-circuito (Icu)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• com AC / valor estipulado</li> <li>• com DC / valor estipulado</li> </ul>	120 kA 25 kA
Conexões	
Binário de aperto / no caso de ligação com parafuso	38 N·m
Execução da ligação eléctrica	para montagem em placa de montagem
<ul style="list-style-type: none"> <li>• para circuito principal</li> </ul>	ligação plana
Projeto mecânico	
Altura	253 mm
Largura	68 mm
Profundidade	123,5 mm
Tipo de fixação	montagem fixa
Tipo de fixação	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Montagem da corrediça</li> </ul>	Não
Peso líquido	1 083 g
Certificados	
Indicadores de referência	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• segundo a DIN EN 61346-2</li> <li>• segundo a IEC 81346-2:2009</li> </ul>	F F
<b>Declaration of Conformity</b>	<b>other</b>
	<a href="#">Environmental Confirmations</a>
EG-Konf.	
Outras informações	
<b>Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)</b>	
<a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs">http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs</a>	
<b>Industry Mall (Online ordering system)</b>	
<a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3NH7230">https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3NH7230</a>	
<b>Service&amp;Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)</b>	
<a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3NH7230">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3NH7230</a>	
<b>Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)</b>	
<a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH7230">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH7230</a>	
<b>CAX-Online-Generator</b>	
<a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a>	
<b>Tender specifications</b>	
<a href="http://www.siemens.com/specifications">http://www.siemens.com/specifications</a>	

