

SITOR fuse link, with female thread on both sides, NH3, In: 400 A, aR, Un AC: 1250 V, Un DC: 440 V, front indicator



Versão	
Nome da marca do produto	SETRON
Designação do produto	Elemento fusível SITOR
Execução do produto	com roscas interiores de ambos os lados
Versão do indicador	Sinalizador de identificação frontal
Execução do contacto de comutação	com roscas interiores de ambos os lados, prateadas
Versão do cartucho de fusíveis	SITOR, modelo NH
Dados técnicos gerais	
Tamanho do sistema de fusíveis / segundo a DIN EN 60269-1	NH3
Classe de operação do elemento fusível	aR (ultra-rápido)
Factor de carga de substituição (FC)	0,95
Tensão de alimentação	
Tipo de tensão	CA/CC
Corrente / com AC / valor estipulado	400 A
Tensão de alimentação	
• com AC / valor estipulado	1 250 V
• com DC	440 V

Capacidade de comutação	
Capacidade de comutação corrente	
<ul style="list-style-type: none"> segundo a IEC 60947-2 / valor estipulado 	100 kA

Dissipação	
Potência de perda [W]	95 W
Potência de perda [W]	
<ul style="list-style-type: none"> com valor de corrente estipulado / com AC / com estado de funcionamento quente / por pólo 	95 W
<ul style="list-style-type: none"> máximo 	95 W

Detalhes do produto	
Descrição do produto	nenhum fator distintivo
acessório / incluído no volume de fornecimento	Com rosca interior dos dois lados M12 para a montagem directa em barras colectoras

Projeto mecânico	
Posição de montagem	Opcional, preferível vertical
Peso líquido	1 160 g

Condições ambientais	
Temperatura ambiente	-20 ... +50 °C
Categoria ambiental	-20 a +50 com 95% de humidade relativa

Certificados	
Indicadores de referência	
<ul style="list-style-type: none"> segundo a DIN EN 61346-2 	F
<ul style="list-style-type: none"> segundo a IEC 81346-2:2009 	F

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Miscellaneous](#)



Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3NC3432-6U>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3NC3432-6U>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC3432-6U

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

