

ALPHA 160, wall-mounted cabinet, Surface mounting, with distribution board panel, IP43, Protection class 2, H: 1100 mm, W: 800 mm, T: 140 mm, RAL 9016



Versão	
Nome da marca do produto	ALPHA 160
Designação do produto	Armário de parede
Execução do produto	À superfície, com campo para distribuição
Processamento da superfície	Revestido a pó

Classe de protecção	
Classe de protecção IP	IP43
Aptidão para acção conjunta / Protecção contra raios	Sim
Aptidão para utilização / para uso exterior	Não

Aparência	
Código da cor RAL	RAL 9016
Componente do produto	
• Entrada de cabos	Sim
• Placa de montagem	Não
Expansão do produto / opcional / Encadeamento	Não
Número de calhas de montagem DIN	21

Projeto mecânico	
Altura	1 100 mm



Largura	800 mm
Profundidade	140 mm
Profundidade da montagem	140 mm
Número de unidades modulares de largura / por calha de montagem DIN	252
Peso líquido	32,8 kg
material / da caixa	Aço

Certificados

Indicadores de referência

- segundo a DIN EN 61346-2
- segundo a IEC 81346-2:2009

U
UC

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates			
Miscellaneous		 EG-Konf.	Special Test Certificate	Type Test Certificates/Test Report	Miscellaneous

other

[Miscellaneous](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8GK1052-5KK31>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8GK1052-5KK31>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1052-5KK31

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

