

minicontator, conexão parafusada, 4 NO fixação por clique do trilho de proteção 24V CC acionamento CC



Figure similar

| | |
|--|--------------------|
| Designação do produto | Contator miniatura |
| Designação do tipo de produto | 3TK20 |
| Tamanho do contactor | 0 |
| Classe de protecção IP na parte frontal | IP20 |
| Indicadores de referência segundo a DIN 40719 ampliada segundo a norma IEC 204-2 segundo a IEC 750 | K |
| Indicadores de referência segundo a IEC 81346-2:2009 | Q |
| Indicadores de referência segundo a DIN EN 61346-2 | Q |
| Quantidade de pólos para circuito principal | 4 |
| Número de contactos de fecho para contactos principais | 4 |
| Número de contactos de abertura para contactos principais | 0 |
| Corrente de funcionamento | |
| <ul style="list-style-type: none"> • com AC-1 com 400 V | |

| | |
|--|---|
| — com temperatura ambiente de 40°C valor estipulado | 16 A |
| • a AC-3 com 400 V valor estipulado | 9 A |
| Potência de funcionamento | |
| • com AC-1 com 400 V valor estipulado | 10 kW |
| • a AC-3 com 400 V valor estipulado | 4 kW |
| Tipo de tensão da tensão de alimentação de comando | CC |
| Tensão de alimentação de comando com DC | |
| • valor estipulado | 24 V |
| Modelo do comando do accionamento de comutação | convencional |
| Número de contactos de abertura para contactos auxiliares | 0 |
| • ligação instantânea | 0 |
| • comutável retardado | 0 |
| Número de contactos de fecho para contactos auxiliares | |
| • ligação instantânea | 0 |
| • ligação com avanço | 0 |
| Tipo de fixação | fixação de parafusos e trinquete em carris 35 mm de acordo com a DIN EN 50022 |
| • Montagem em série | Sim |
| Altura | 48 mm |
| Largura | 45 mm |
| Profundidade | 68 mm |
| Execução da ligação eléctrica | |
| • para circuito principal | ligação aparafusada |
| • para circuito de corrente auxiliar e de controlo | ligação aparafusada |

Outras informações

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3TK2040-0BB4>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TK2040-0BB4>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TK2040-0BB4>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TK2040-0BB4&lang=en

Curva característica: Comportamento de ativação, I²t, Corrente de passagem

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TK2040-0BB4/char>

Outras curvas características (p. ex. vida útil eléctrica, frequência de manobra)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TK2040-0BB4&objecttype=14&gridview=view1>

última alteração:

12-09-2019