



estrangulador de comutação F. conversor de corrente;  
 fases: 3; UN1(V):500; ITHMAX 1(A) / F1(HZ):355 /50; I  
 LN (A):319,5; UK(%):4; LN(MH):0,0778; TA/classe isol.:  
 40 /H; IP00; conexão: conexão plana; EN 61558-2-20  
 >estrangulador<

Figure similar

### Dados técnicos gerais:

Designação do produto		Kommut.-Drossel f. Stromrichter
Número de fases		3
Tipo de tensão		CA
Tensão de serviço Valor estipulado	V	500
Frequência de funcionamento Valor estipulado	Hz	50
Corrente		
• com AC		
— Valor estipulado	A	319,5
— máximo	A	355
• com DC Valor estipulado	A	435
Corrente de pico	A	444
Indutividade Valor estipulado	H	0,000077
queda relativa da tensão indutiva com valor estipulado de corrente, tensão e frequência	%	4
Potência de perda [W] do enrolamento	W	220
Potência de perda [W] do núcleo de ferro	W	117

**Dados mecânicos:**

<b>Execução da ligação eléctrica para circuito principal</b>		ligação plana
<b>Largura</b>	m	0,3
<b>Altura</b>	m	0,269
<b>Profundidade</b>	m	0,211

**Condições ambientais:**

<b>Classe térmica segundo a IEC 60085</b>		H
<b>Temperatura ambiente Valor estipulado</b>	°C	40
<b>Classe de protecção IP</b>		IP00

**Certificados/ Homologações:**

<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Conformity</b>	<b>other</b>
---------------------------------	----------------------------------	--------------



EG-Konf.

[Confirmation](#)**Outras informações****Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)**<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>**Industry Mall (encomendar online)**<http://www.siemens.com/industrymall>**CAX Online Generator**<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=4EU3022-7BA00-0AA0>**Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4EU3022-7BA00-0AA0>**Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN... )**[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=4EU3022-7BA00-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=4EU3022-7BA00-0AA0&lang=en)**última alteração:**

13-09-2019