

Cooling unit Roof mounting Cooling capacity 1150 W 230V AC  
RAL7035 401x 415x 567 mm (BxHxD) Internal circuit IP54 External  
circuit IP34

Versão	
Nome da marca do produto	SIVACON
Designação do produto	Aparelho de refrigeração
Execução do produto	Montagem no teto
Execução da regulação da temperatura	termostato eletrónico
Execução do aparelho de refrigeração do armário de distribuição	Ar/ar
Dados técnicos gerais	
Nível de potência sonora com classificação A / máximo	65 dB
Pressão de funcionamento / máximo permitido	25 bar
temperatura	
<ul style="list-style-type: none"> <li>do circuito de refrigeração interno</li> </ul>	20 ... 46 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>do circuito de refrigeração externo / mínimo</li> </ul>	20 °C
Tipo de tensão / da tensão de serviço	CA
Tensão de serviço	
<ul style="list-style-type: none"> <li>com AC / a 50 Hz / valor estipulado / máximo</li> </ul>	230 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>com AC / a 60 Hz / valor estipulado / máximo</li> </ul>	230 V
Eletricidade	
Corrente de arranque	11 A
Circuito principal	
Corrente de funcionamento	
<ul style="list-style-type: none"> <li>do cartucho de fusíveis / valor estipulado</li> </ul>	6 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>para motor / valor nominal máximo</li> </ul>	3,2 A
Aparência	
Código da cor RAL	RAL 7035
Detalhes do produto	
Componente do produto	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Aquecimento</li> </ul>	Não
<ul style="list-style-type: none"> <li>Termóstato</li> </ul>	Sim
Conexões	
Execução da ligação eléctrica	Ficha 4 pinos

## Projeto mecânico

Altura	415 mm
Largura	401 mm
Profundidade	567 mm
Local de montagem	colocação do tecto
Peso líquido	40 kg
material	aço
temperatura / do circuito de refrigeração externo	20 ... 50 °C

## Certificados

### Indicadores de referência

- segundo a DIN EN 61346-2 E
- segundo a IEC 81346-2:2009 E

### General Product Approval

### Declaration of Conformity



## Outras informações

### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8MR6423-5DE12>

### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8MR6423-5DE12>

### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MR6423-5DE12](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR6423-5DE12)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>