

contactor auxiliar, 22E, DIN EN 50011, 2 NO + 2 NF ligação com ficha plana acionamento em CA CA 120V 60Hz/CA 110V 50Hz



Figure similar

Designação do produto	Contactador auxiliar
Designação do tipo de produto	3TH2
Tamanho do contactor	0
Classe de protecção IP na parte frontal	IP00
Indicadores de referência segundo a DIN 40719 ampliada segundo a norma IEC 204-2 segundo a IEC 750	K
Indicadores de referência segundo a IEC 81346-2:2009	K
Indicadores de referência segundo a DIN EN 61346-2	K
Tipo de tensão da tensão de alimentação de comando	CA
Tensão de alimentação de comando com AC	
<ul style="list-style-type: none"> a 50 Hz valor estipulado 	110 V
<ul style="list-style-type: none"> a 60 Hz valor estipulado 	120 V
Frequência da tensão de alimentação de comando	
<ul style="list-style-type: none"> 1 valor estipulado 	50 Hz

• 2 valor estipulado	60 Hz
Número de contactos de abertura para contactos auxiliares	2
• ligação com atraso	0
• comutável retardado	0
• comutação de cruzamento	0
Número de contactos de fecho para contactos auxiliares	2
• ligação com atraso	0
• ligação com avanço	0
• comutação de cruzamento	0
Número de comutadores para contactos auxiliares	0
Linha característica e letras identificadoras para elementos de comutação	22 E
Corrente de funcionamento a AC-15	
• a 230 V valor estipulado	4 A
• com 400 V valor estipulado	3 A
Tipo de fixação	fixação de parafusos e trinquete em carris 35 mm de acordo com a DIN EN 50022
Altura	48 mm
Largura	45 mm
Profundidade	64,5 mm
Execução da ligação eléctrica para circuito de corrente auxiliar e de controlo	ligação de encaixe plana 2x 2,8 mm
Valor B10 em caso de taxa de exigência elevada segundo SN 31920	400 000; a 0,3 x Ie
Valor T1 para intervalo de teste de verificação ou tempo de duração segundo a IEC 61508	20 y
Ligação à terra de protecção contra choque eléctrico	protegido contra contacto accidental

Outras informações

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3TH2022-1AK6>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH2022-1AK6>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH2022-1AK6>

Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH2022-1AK6&lang=en

Curva característica: Comportamento de ativação, I²t, Corrente de passagem

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH2022-1AK6/char>

Outras curvas características (p. ex. vida útil eléctrica, frequência de manobra)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TH2022-1AK6&objecttype=14&gridview=view1>

última alteração:

13-09-2019