

relé de acoplamento em carcaça industrial 3 inversores chapeados a ouro tensão ampliada CA/24 V CC até 240 V conexão parafusada



Figure similar

Nome da marca do produto	SIRIUS
Designação do produto	Relé de acoplamento na caixa industrial
Designação do tipo de produto	3RS18
<b>Dados técnicos gerais</b>	
Classe de protecção IP	IP20
Comportamento de comutação	monoestável
Indicadores de referência segundo a DIN 40719 ampliada segundo a norma IEC 204-2 segundo a IEC 750	K
Indicadores de referência segundo a IEC 81346-2:2009	K
Indicadores de referência segundo a DIN EN 61346-2	K
Tensão de alimentação de comando 1 com AC	
• a 50 Hz	24 ... 240 V
• a 60 Hz	24 ... 240 V
Tensão de alimentação de comando 1	
• com DC	24 ... 240 V

Execução do accionamento do relé	polarizado
Componente do produto Base de encaixe	Não

### Circuito de corrente secundário

Número de contactos de abertura para contactos auxiliares	0
Número de contactos de fecho para contactos auxiliares	0
Número de comutadores	
<ul style="list-style-type: none"> <li>para contactos auxiliares</li> </ul>	3

### Circuito de corrente principal

Tipo de tensão	CA/CC
----------------	-------

### Saídas

Corrente admissível do relé de saída a AC-15	
<ul style="list-style-type: none"> <li>com 250 V com 50/60 Hz</li> </ul>	3 A
Corrente admissível do relé de saída com DC-13	
<ul style="list-style-type: none"> <li>com 24 V</li> <li>a 125 V</li> </ul>	1 A 0,2 A

### Conexões/ terminais

Execução da ligação eléctrica	ligação aparafusada
-------------------------------	---------------------

### Montagem/ Fixação/ Dimensões

Tipo de fixação	fixação aparafusada e de encaixe em carril de cobertura de 35 mm
Altura	102 mm
Largura	22,5 mm
Profundidade	91 mm

### Certificados/Homologações

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



[Miscellaneous](#)

Test Certificates	other
-------------------	-------

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

### Outras informações

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RS1800-1HW01>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RS1800-1HW01>



Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RS1800-1HW01>

Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos,

macros EPLAN... )

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RS1800-1HW01&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RS1800-1HW01&lang=en)



última alteração:

04-09-2019