

LV HRC fuse base Sz. 00, 3-pole 160 A 690 V (1000 V) Flat terminal, 95 mm²



Versão	
Nome da marca do produto	SETRON
Designação do produto	Sistema de fusíveis NH
Versão da rosca / da porca de parafuso	M8
Versão da rosca / do parafuso de ligação	M8
Execução do produto	Adaptador para baixa tensão e alta potência
Dados técnicos gerais	
Quantidade de pólos	3
Tamanho do sistema de fusíveis / segundo a DIN EN 60269-1	Outros
Categoria de utilização	Inexistentes
Interruptor de potência / tipo base	3NH40
Tensão de alimentação	
Corrente / com AC / valor estipulado	160 A
Tensão de alimentação	
• com AC / valor estipulado	690 V
• com DC	440 V
Eletricidade	

Corrente atribuída In / IEC, DIN/VDE / em 40 Cel	147,2 A
--	---------

Detalhes do produto

Componente do produto / Dispositivo giratório	Não
Capacidade de desactivação da corrente limite de curto-circuito (Icu)	
<ul style="list-style-type: none"> • com AC / valor estipulado 	120 kA
<ul style="list-style-type: none"> • com DC / valor estipulado 	25 kA

Conexões





<ul style="list-style-type: none"> • Secção de condutor conectável / na ligação por braçadeira 	6 ... 70 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> • Secção de condutor conectável <ul style="list-style-type: none"> — na régua de terminais — na ligação por encaixe 	1,5 ... 16 mm ² 2,5 ... 50 mm ²
Binário de aperto / no caso de ligação com parafuso	14 N·m
Execução da ligação eléctrica	com ligação plana
<ul style="list-style-type: none"> • para circuito principal 	ligação plana


Projeto mecânico

Altura	122 mm
Largura	102 mm
Profundidade	60 mm
Tipo de fixação	montagem fixa
Tipo de fixação	
<ul style="list-style-type: none"> • Montagem da corrediça 	Não
Peso líquido	709 g

Certificados

Indicadores de referência	
<ul style="list-style-type: none"> • segundo a DIN EN 61346-2 	F
<ul style="list-style-type: none"> • segundo a IEC 81346-2:2009 	F

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates	
				Special Test Certificate	Type Test Certificates/Test Report
CSA	KEMA	UR	EG-Konf.		

Shipping Approval	other
	Environmental Conformations
GL	

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3NH4030>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3NH4030>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH4030

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

