

LV HRC fuse base with microswitch 250 A 1000 V Size 1 for photovoltaic applications



Versão	
Nome da marca do produto	SETRON
Designação do produto	Sistema de fusíveis NH
Versão da rosca / do parafuso de ligação	M10
Execução do produto	Adaptadores para baixa tensão e alta potência 3NH
Dados técnicos gerais	
Quantidade de pólos	1
Tamanho do sistema de fusíveis / segundo a DIN EN 60269-1	NH1
Tensão de alimentação	
Corrente / com AC / valor estipulado	250 A
Tensão de alimentação	
• com DC	1 000 V
Eletricidade	
Corrente atribuída I _n / IEC, DIN/VDE / em 40 Cel	230 A
Detalhes do produto	
Componente do produto / Dispositivo giratório	Sim

Capacidade de desactivação da corrente limite de curto-circuito (Icu)	
<ul style="list-style-type: none"> com DC / valor estipulado 	25 kA

Conexões

Binário de aperto / no caso de ligação com parafuso	20 N·m
Execução da ligação eléctrica	para montagem em placa de montagem
<ul style="list-style-type: none"> para circuito principal 	ligação plana

Projeto mecânico

Altura	318 mm
Largura	71 mm
Profundidade	156 mm
Tipo de fixação	montagem fixa
Tipo de fixação	
<ul style="list-style-type: none"> Montagem da corrediça 	Não
Peso líquido	1 160 g

Certificados

Indicadores de referência	
<ul style="list-style-type: none"> segundo a DIN EN 61346-2 	F
<ul style="list-style-type: none"> segundo a IEC 81346-2:2009 	F

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3NH7262-4KK01>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3NH7262-4KK01>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH7262-4KK01

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>