

SITOR fuse switch 14x 51, Up to 50 A, 690 V AC



| Versão | |
|--|---|
| Designação do produto | SITOR Interruptor-seccionador de fusíveis |
| Execução do elemento de accionamento | Outros |
| Dados técnicos gerais | |
| Quantidade de pólos | 3 |
| Tamanho do cartucho de fusíveis | outros |
| Categoria de utilização | conforme a 60947-3; AC 22B/50 A/400 V; AC22B/20 A/690 V |
| Tamanho do elemento fusível | 14x51 mm |
| Tensão de serviço | |
| <ul style="list-style-type: none"> • com AC / valor estipulado / máximo • com DC / valor estipulado / máximo | <p>690 V</p> <p>800 V</p> |
| Classe de proteção | |
| Classe de protecção IP / na parte frontal | outros |
| Eletricidade | |
| Corrente permanente / valor estipulado | 50 A |
| Adequação | |
| Aptidão para utilização | |

| | |
|---------------------------------|-----|
| • Interruptor principal | Não |
| • Seccionador de corte em carga | Sim |
| • Interruptor de EMERGÊNCIA | Não |
| • Interruptor de segurança | Sim |

Função do produto

| | |
|--|-----|
| Função do produto / Monitorização de segurança | Não |
|--|-----|

Curto-circuito

| | |
|---|--------|
| Corrente limitada de curto-circuito (Iq) / valor estipulado | 100 kA |
|---|--------|

Conexões

| | |
|---|----------------------------|
| Secção de condutor conectável | |
| • unifilar | 1,5 ... 35 mm ² |
| • polifilar | 1,5 ... 35 mm ² |
| Execução da ligação eléctrica / para circuito principal | ligação aparafusada |

Projeto mecânico

| | |
|---------------------|---------|
| Altura | 69 mm |
| Profundidade | 95,5 mm |
| Tipo de fixação | |
| • Montagem no chão | Não |
| • Montagem frontal | Sim |
| • Montagem de calha | Não |
| Peso líquido | 318,8 g |

Certificados

| | |
|------------------------------|---|
| Indicadores de referência | |
| • segundo a DIN EN 61346-2 | F |
| • segundo a IEC 81346-2:2009 | F |

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Miscellaneous](#)



Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3NC1493>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3NC1493>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1493



