

SITOR fuse link, with Bolt-on links, In: 100 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, without indicator



Versão	
Nome da marca do produto	SETRON
Designação do produto	Elemento fusível SITOR
Execução do produto	com eclissas de aparafusar
Versão do indicador	sem sinalizador
Execução do contacto de comutação	com eclissas de aparafusar, prateadas
Versão do cartucho de fusíveis	SITOR, modelo BS
Dados técnicos gerais	
Tamanho do sistema de fusíveis / segundo a DIN EN 60269-1	Outros (BS)
Classe de operação do elemento fusível	aR (ultra-rápido)
Tensão de alimentação	
Tipo de tensão	CA/CC
Corrente / com AC / valor estipulado	100 A
Tensão de alimentação	
<ul style="list-style-type: none"> <li>com AC / valor estipulado</li> <li>com DC</li> </ul>	690 V 440 V
Detalhes do produto	

Descrição do produto	nenhum fator distintivo
acessório / incluído no volume de fornecimento	Com eclissas de aparafusar M8, medida de fixação: 80 mm, para aparafusar nas barras colectoras

Projeto mecânico	
Posição de montagem	Opcional, preferível vertical

Condições ambientais	
Temperatura ambiente	-20 ... +50 °C
Categoria ambiental	-20 a +50 com 95% de humidade relativa

Certificados	
Indicadores de referência	
<ul style="list-style-type: none"> <li>segundo a DIN EN 61346-2</li> </ul>	F
<ul style="list-style-type: none"> <li>segundo a IEC 81346-2:2009</li> </ul>	F

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



[Miscellaneous](#)



## Outras informações

### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3NC2600-0MK>

### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3NC2600-0MK>

### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NC2600-0MK](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2600-0MK)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Typ	Maße												
	QC	A	D	E	F	H	K	L	M	N	R	s	
3NC18-0MK	18	19	22,2	71,5	9	12	9	88	12	7	14	1,6	
3NC24-0MK	26	29	33,5	75,8	13	19	14	120	15	9,3	19,7	2	