

SITOR fuse link, with slotted blade contacts, NH3, In: 900 A, aR, Un AC: 1000 V, Un DC: 440 V, front indicator



| Versão | |
|---|--------------------------------------|
| Nome da marca do produto | SETRON |
| Designação do produto | Elemento fusível SITOR |
| Execução do produto | com contactos de lâmina ranhurados |
| Versão do indicador | Sinalizador de identificação frontal |
| Execução do contacto de comutação | com contacto de lâmina, prateado |
| Versão do cartucho de fusíveis | SITOR, modelo NH |
| Dados técnicos gerais | |
| Tamanho do sistema de fusíveis / segundo a DIN EN 60269-1 | NH3 |
| Classe de operação do elemento fusível | aR (ultra-rápido) |
| Factor de carga de substituição (FC) | 0,9 |
| Tensão de alimentação | |
| Tipo de tensão | CA/CC |
| Corrente / com AC / valor estipulado | 900 A |
| Tensão de alimentação | |
| • com AC / valor estipulado | 1 000 V |
| • com DC | 440 V |

Capacidade de comutação

Capacidade de comutação corrente

- segundo a IEC 60947-2 / valor estipulado 100 kA

Dissipação

Potência de perda [W] 165 W

Potência de perda [W]

- com valor de corrente estipulado / com AC / com estado de funcionamento quente / por pólo 165 W
- máximo 165 W

Detalhes do produto

Descrição do produto nenhum fator distintivo

acessório / incluído no volume de fornecimento Com contactos de lâmina ranhurados para a fixação por parafusos M12, medida de fixação: 110 mm, ou para a montagem em adaptador de bases de fusíveis NH ou interruptor-seccionador

Projeto mecânico

Posição de montagem Opcional, preferível vertical

Peso líquido 1 039 g

Condições ambientais

Temperatura ambiente -20 ... +50 °C

Categoria ambiental -20 a +50 com 95% de humidade relativa

Certificados

Indicadores de referência

- segundo a DIN EN 61346-2 F
- segundo a IEC 81346-2:2009 F

General Product Approval

Declaration of Conformity



CCC



UR

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3NC3340-1U>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3NC3340-1U>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC3340-1U

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

