

LV HRC fuse element, NH000, In: 80 A, aM, Un AC: 500 V, Front indicator, live grip lugs



Versão	
Nome da marca do produto	SENTRON
Designação do produto	Elemento fusível NH
Execução do produto	com contacto de lâmina
Versão do indicador	Sinalizador de identificação frontal
Execução do contacto de comutação	Isento de corrosão, revestido a prata
Versão do cartucho de fusíveis	Elemento fusível NH
Dados técnicos gerais	
Tamanho do sistema de fusíveis / segundo a DIN EN 60269-1	NH000
Interruptor de potência / tipo base	3ND
Tipo de montagem	Peças não isoladas
Tipo de tensão	CA
Corrente / com AC / valor estipulado	80 A
Tensão de alimentação	
• com AC / valor estipulado	500 V
Classe de protecção	
Classe de protecção IP	IP20, com condutores ligados

Capacidade de comutação	
Capacidade de comutação corrente	
<ul style="list-style-type: none"> segundo a IEC 60947-2 / valor estipulado 	120 kA

Dissipação	
Potência de perda [W]	4,5 W
Potência de perda [W] / com valor de corrente estipulado / com AC / com estado de funcionamento quente / por pólo	4,5 W

Eletricidade	
Corrente atribuída In / IEC, DIN/VDE / em 40 Cel	76 A

Projeto mecânico	
Largura	
<ul style="list-style-type: none"> da caixa 	21 mm
Posição de montagem	Opcional, preferível vertical
Peso líquido	123 g

Condições ambientais	
Temperatura ambiente	-5 ... +40 °C
<ul style="list-style-type: none"> durante o armazenamento 	Humidade do ar 90% a 20°C
Categoria ambiental	-20 a +50 com 9...ade relativa

Certificados	
Indicadores de referência	
<ul style="list-style-type: none"> segundo a DIN EN 61346-2 	F
<ul style="list-style-type: none"> segundo a IEC 81346-2:2009 	F

Declaration of Conformity	Test Certificates	other
---------------------------	-------------------	-------



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3ND1824>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3ND1824>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3ND1824

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



1

-F1



2

