

SITOR fuse holder 22x 127 63 A 1500 V AC/1000 V DC 3-pole



Versão	
Designação do produto	SITOR Interruptor-seccionador de fusíveis
Execução do elemento de accionamento	Punho da tampa
Dados técnicos gerais	
Quantidade de pólos	3
Tamanho do cartucho de fusíveis	outros
Categoria de utilização	CA20B/CC20B
Tamanho do elemento fusível	22x127 mm
Tensão de serviço	
<ul style="list-style-type: none"> • com AC / valor estipulado / máximo • com DC / valor estipulado / máximo 	1 500 V 1 000 V
Classe de protecção	
Classe de protecção IP / na parte frontal	IP20
Eletricidade	
Corrente permanente / valor estipulado	63 A
Adequação	
Aptidão para utilização	

• Interruptor principal	Não
• Seccionador de corte em carga	Não
• Interruptor de EMERGÊNCIA	Não
• Interruptor de segurança	Não

Função do produto

Função do produto / Monitorização de segurança	Não
--	-----

Curto-circuito

Corrente limitada de curto-circuito (I _q) / valor estipulado	50 kA
--	-------

Conexões

Secção de condutor conectável	
• unifilar	1 ... 50 mm ²
• polifilar	1 ... 50 mm ²
Execução da ligação eléctrica / para circuito principal	ligação aparafusada

Projeto mecânico

Altura	200 mm
Profundidade	102 mm
Tipo de fixação	
• Montagem no chão	Sim
• Montagem frontal	Não
• Montagem de calha	Não
Peso líquido	1 440 g

Certificados

Indicadores de referência	
• segundo a DIN EN 61346-2	F
• segundo a IEC 81346-2:2009	F

General Product Approval

[Miscellaneous](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)


<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3NC2393-0MK>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3NC2393-0MK>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2393-0MK



Typ	Maße
3NC2391-0MK	40
3NC2392-0MK	80
3NC2393-0MK	120