

Cooling unit Roof mounting Cooling capacity 1550 W 230V AC  
RAL7035 401x 415x 567 mm (BxHxD) Internal circuit IP54 External  
circuit IP34

### Versão

Nome da marca do produto	SIVACON
Designação do produto	Aparelho de refrigeração
Execução do produto	Montagem no teto
Execução da regulação da temperatura	termostato eletrónico
Execução do aparelho de refrigeração do armário de distribuição	Ar/ar

### Dados técnicos gerais

Nível de potência sonora com classificação A / máximo	65 dB
Pressão de funcionamento / máximo permitido	25 bar
temperatura	
• do circuito de refrigeração interno	20 ... 46 °C
• do circuito de refrigeração externo / mínimo	20 °C
Tipo de tensão / da tensão de serviço	CA
Tensão de serviço	
• com AC / a 50 Hz / valor estipulado / máximo	230 V
• com AC / a 60 Hz / valor estipulado / máximo	230 V

### Eletricidade

Corrente de arranque	18 A
----------------------	------

### Circuito principal

Corrente de funcionamento	
• do cartucho de fusíveis / valor estipulado	8 A
• para motor / valor nominal máximo	4,5 A

### Aparência

Código da cor RAL	RAL 7035
-------------------	----------

### Detalhes do produto

Componente do produto	
• Aquecimento	Não
• Termóstato	Sim

### Conexões

Execução da ligação eléctrica	Ficha 4 pinos
-------------------------------	---------------

## Projeto mecânico

Altura	415 mm
Largura	401 mm
Profundidade	567 mm
Local de montagem	colocação do tecto
Peso líquido	44 kg
material	aço
temperatura / do circuito de refrigeração externo	20 ... 55 °C

## Certificados

### Indicadores de referência

- segundo a DIN EN 61346-2 E
- segundo a IEC 81346-2:2009 E

### General Product Approval

### Declaration of Conformity



EG-Konf.

## Outras informações

### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8MR6423-5DE15>

### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8MR6423-5DE15>

### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MR6423-5DE15](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR6423-5DE15)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>