

Cooling unit Door or panel setup Cooling capacity 3850 W 400V AC
RAL7035 500x 1270x 336 mm (BxHxD) Internal circuit IP54 External
circuit IP34



Figure similar

Versão	
Nome da marca do produto	SIVACON
Designação do produto	Aparelho de refrigeração
Execução do produto	Montagem lateral da porta
Execução da regulação da temperatura	termostato eletrónico
Execução do aparelho de refrigeração do armário de distribuição	Ar/ar

Dados técnicos gerais	
Nível de potência sonora com classificação A / máximo	70 dB
Pressão de funcionamento / máximo permitido	25 bar
temperatura	
<ul style="list-style-type: none"> do circuito de refrigeração interno do circuito de refrigeração externo / mínimo 	20 ... 46 °C 20 °C
Tipo de tensão / da tensão de serviço	CA
Tensão de serviço	
<ul style="list-style-type: none"> com AC / a 50 Hz / valor estipulado / máximo 	400 V

- com AC / a 60 Hz / valor estipulado / máximo 400 V

Eletricidade

Corrente de arranque 35,2 A

Circuito principal

Corrente de funcionamento

- do cartucho de fusíveis / valor estipulado 16 A
- para motor / valor nominal máximo 9,5 A

Aparência

Código da cor RAL RAL 7035

Detalhes do produto

Componente do produto

- Aquecimento Não
- Termóstato Sim

Conexões

Execução da ligação eléctrica Ficha 4 pinos

Projeto mecânico

Altura	1 270 mm
Largura	500 mm
Profundidade	336 mm
Local de montagem	Montagem, montagem completa
Peso líquido	82 kg
material	aço
temperatura / do circuito de refrigeração externo	20 ... 50 °C

Certificados

Indicadores de referência

- segundo a DIN EN 61346-2 E
- segundo a IEC 81346-2:2009 E

General Product Approval

Declaration of Conformity



Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8MR6440-5EG40>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8MR6440-5EG40>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR6440-5EG40

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>